

1080p TRUE HD / 960p maximales Sichtfeld / 720p Slow-Motion Kino

Die TRUE HD ist die erste TRUE 1080p HD Aktionsportkamera der Welt ! Neben dem Vollbild 960p mit 4:3 Auflösung bietet sie einen massiven Weitwinkel von 170 Grad. 720p mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglicht kinotaugliche slow-motion Aufnahmen ... und all dass in HD. Sehr viele professionelle Film- und Fernsehproduzenten, Athleten und Enthusiasten nennen eine GoPro Kamera ihr Eigen, für den Hersteller GoPro aus den Staaten war es eine leichte Entscheidung die TRUE HD zu entwickeln. Eine professionelle Kamera, die sich für jegliche Aktivität eignet, und all dass zu einem erschwinglichem Preis.

170 Grad Weitwinkellinse

Was bringt uns HD wenn sich unser Blickfeld nicht auf die Knie, die Skier oder etwa den Lenker ausweitet... oder die Köpfe und Beine deiner Kollegen? Vergiss das enge Blickfeld der herkömmlichen Kameras und freue dich auf dass 170 Grad Weitwinkel-Blickfeld, dass dir die TRUE HD bietet. Nur von GoPro...

Enorm viele Befestigungsmöglichkeiten

Im Lieferumfang enthalten sind ausreichend Befestigungsaccessoires um die Helmet HERO TRUE HD am Kopf zu tragen oder an verschiedenen Helmen zu befestigen. Lieferumfang siehe weiter unten.

2, 5, 10, 30 oder 60 Sekunden Auto-photo Modus

Wähle diese Einstellung und schiesse freihändig Photos bis deine SD Karte voll ist oder dein Akku leer ist. Beim Photo-alle-2-Sekunden Modus ermöglicht dies weit über 2 Stunden an permanenten Shooting.

3-fach Photo Sequenz Modus

Erstelle eine 3-fach Sequenz innerhalb von 2 Sekunden. Damit hast du das optimale Timing um geniale Aktionsequenzen zu schiessen.

Selbstausslösemodus

Schnapp dir deine besten Kumpels und mach eine Pose. Was ist schon eine Kamera ohne etwas altmodisch traditionellem?

TRUE HD Technische Spezifikationen:

Optik

- Linsentyp : Fixfocus (0,6m bis unendlich), Glas
- Blende : f/2.8 (hochleistungsstark in Schwachlichtsituationen)
- Blickwinkel : 170 Grad Ultra-Weitwinkel bei 720p / 960p
- Blickwinkel : 127 Grad Weitwinkel bei 1080p

Video

• HD Auflösungs-Einstellungen:

- 1080p : 1920x1080 Pixel, 30 fps oder 25fps PAL, 12 Mbit/s Datenrate

- 960p : 1280x960 Pixel, 30 fps oder 25fps PAL, 10 Mbit/s Datenrate

- 720p : 1280x720 Pixel, 30 fps oder 25fps PAL mit 7.5 Mbit/s Datenrate oder 60 fps oder 50fps PAL mit 15 Mbit/s Datenrate

• Sensor Typ : 1/2.5" HD CMOS, 2.2qm Pixel

• Lichtsensivität : Super Schwachlichtsensivität (>1.4V/lux-sec)

• Video Format : H.264 Kompression, gespeichert als MP4 (.mp4) Datei

• Belichtungsregelung : Automatisch mit wählbaren Einstellungen: Durchschnitt, oder Punkt

• Weißabgleich : Automatisch

Audio

• Microphon : intern, mono mit automatischer Verstärkungsregelung

• Audio Format : 48 kHz

Photo

• Auflösung : 5 Megapixel

• Aufnahmemodi : Einzelbild, Photo alle 2, 5, 10, 30 oder 60 Sekunden; 3-fach Sequenz; Selbstausslöser

Speicher

• SD Speicherkarte, bis zu 32 GB Kapazität (SDHC). Kapazität bei einer 16 GB SD Karte:

1080p 30fps = 2 Std. 26 min

960p 30fps = 3 Std. 27 min

720p 60fps = 2 Std. 42 min

720p 30fps = 4 Std. 9 min

Anschlüsse

• PC-Anschluss : USB 2.0 (Datenverbindung und Batterieladegerät)

• TV Out : HD NTSC & PAL (Komponentenkabel wird mitgeliefert)

• Audio Out : Combo 2.5mm Buchse mit Standard Audio-out;

Stromversorgung und Batterie

• Batterientyp : wiederaufladbare 1100 mAh Lithium-Ionen

• Batterielaufzeit : ca. 2.25 Std.

• Aufladbar : via USB am Computer oder per optionalem Power Adapter

• Aufladezeit : 80% Kapazität nach 1 Std. mit optionalem Power Adapter; oder 2 Std. mit USB Port am Computer.

Wasserdichtes Gehäuse

• Wasserdicht/-fest : Bis 180 Fuss / 60 Meter

• Material : Polycarbonat und nicht-rostender Stahl

• Hardware : nicht-rostender Stahl

Zusätzliche Informationen

- die Kamera kann über Kopf filmen.
- Schnellstartfunktion: die Aufnahme startet sobald die Kamera über den Ein/Aus Schalter vorne eingeschaltet wird.
- Live Video Ausgabe um während der Aufnahme das Bild auf ein externes Videogerät auszugeben
- Statusanzeige während der Live Video Ausgabe um Akkuanzeige, Videomodus etc. einzublenden
- PC Kompatibilität : Windows ME, 2000, XP, 7, und Vista; Mac OS X 10.2 oder später
- Dimensionen (H x W x D) : 1.6" x 2.4" x 1.2" (42mm x 60mm x 30mm)
- Gewicht : 5.3oz/150g incl. Batterie, 6.3oz/179g incl. Gehäuse

Lieferumfang

- 1 TRUE HD KAMERA
- 1 schocksicheres und bis 60m wasserfestes Gehäuse
- 1 offener Gehäusedeckel für bessere Soundaufnahmen
- 2 flache 3M™ Klebeflächen für ebene Untergründe
- 2 runde 3M™ Klebeflächen für runde Untergründe
- 2 Schnellverschlüsse
- 1 einstellbare Kopfhalterung im Stirnlampenstil
- 1 Helmhalterung für belüftete Helme
- 1 Drei-Wege-Arm
- 1 Kombi-Kabel USB/RCA
- 1 Component Video Kabel
- 1 Analog Audio Out Kabel
- 1 Rechargeable 1100 mAh Lithium- Batterien