

Gigaset C300A

Kommunikation in reinster Form – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- › Freisprechen in brillanter Klangqualität
- › 1,7" (4,3 cm) großes, beleuchtetes Farb-Display
- › Telefonbuch für bis zu 250 Einträge
- › Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- › Geringer Energieverbrauch < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



Audio-Qualität

- Freisprechen in brillanter Akustik mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- Lautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörerlautstärke einstellbar
- 21 Klingelmelodien zur Auswahl

Farb-Display

- 1,7" (4,3 cm) großes, beleuchtetes Farb-Display 128 x 128 Pixel, 4 Zeilen + Status- und Menüzeile
- 4 Farbschema zur Auswahl
- Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- Datum und Uhrzeit
- 1 Screensaver
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- Gesprächsdauer-Anzeige

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (Metaldom-Technologie)
- Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz über #-Taste einstellbar
- Klingel aus-/einschalten über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

ECO DECT

- Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- Telefonbuch für bis zu 250 Namen und Nummern mit VIP-Ruf (Zuordnung einer Melodie und eines Farbschemas)
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)

Anruferanzeige und -signalisierung

- Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- VIP-Ruf mit Farbe und Melodie
- Einstellbare Klingelmelodien
 - 21 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen für VIP-Ruf)

- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Individuelle Melodie für interne Anrufe

Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anruferliste

Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

SMS-Funktion

- o Einfache Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 160 Zeichen
- o Speicher für 10 SMS à 160 Zeichen
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie und Schlummer-Funktion
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Telekom

Integrierter Anrufbeantworter

- o Mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt
- o Sprachführung in deutsch oder englisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- o Mitschneiden (Aufzeichnen) von Gesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 300 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 152 x 49 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 113 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 115 x 127 x 39 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 147 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C300A
- o 1 Mobilteil Gigaset C300H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen