

DEK 416

Das Quattro-Switch-LNB eignet sich dank des integrierten Multischalters für den direkten Betrieb von 4 Receivern. Durch das geringe Rauschmaß und die hohe Systemgüte garantiert das DEK 416, mit allen Fuba-Satellitenantennen, exzellente Empfangsqualität. Die Umschaltung zwischen den Frequenzbändern (low/high) erfolgt über das Schaltsignal 0/22 KHz, die Umschaltung der Polarisations Ebenen (horizontal/vertikal) erfolgt über das Schaltsignal 14/18 V.



Ausgänge:	4, schaltbar
Anschlussart:	F-Buchse
Ausgangsimpedanz:	75 Ω
Feedhorn-Durchmesser:	40 mm
Eingangsfrequenzbereich unteres Band:	10,70...11,70 GHz
Eingangsfrequenzbereich oberes Band:	11,70...12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich unteres Band:	950...1950 MHz
Ausgangsfrequenzbereich oberes Band:	1100...2150 MHz
Verstärkung:	58 dB
Kreuzpolarisationsentkopplung:	min. 23 dB
Stromverbrauch:	typ. 175 mA
Maximale Luftfeuchtigkeit:	5...95%
Betriebstemperatur:	-30...+60 °C
Gewicht:	245 g
Art.-Nr.:	943604