

Mini Patchpanel Cat.6 Class E für Hutschienenmontage



Frontansicht 37648.2



Rückansicht 37653.2

Mini Patchpanel für die Montage auf Hutschienen

- STP Patchpanel Cat.6 Class E (250 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN 50173
- 8 oder 12 x vollgeschirmte RJ45 Buchsen
- 8pol. LSA Schneidklemme mit aufgedruckter Farbcodierung TIA/EIA 568A/B
- Schraubbare Doppelklemmen zur Schirmkontaktierung
- Metallgehäuse RAL7035
- Clips für 35 mm Hutschienenmontage
- Abmessungen 8/12 Port (B x H x T): 247 x 44 x 116 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Type
37653.2	8-Port Cat.6	Hutschienenmontage
37648.2	12-Port Cat.6	Hutschienenmontage

RoHS
konform

Created MN	Date 22.03.10	Mini Patchpanel 8/12 Port STP Cat.6 für Hutschiene 37653.2 / 37648.2	File: 376XX.2_DE
Last rev. MN	Date 22.03.10		