

Koppelconnectoren - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameter: 9 mm...11 mm

De afbeelding toont de 8-polige productvariant

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708746

Technical data

Algemeen

Opmerking	bestelinformatie crimpcontacten Ø 0,6 mm separaat bestellen
type vergrendeling	SPEEDCON-vergrendeling
draairichting contactkamernummering	standaard
polarisatie	N
type contactaansluiting	crimpaansluiting
soort contacten	stift
aantal polen	17
nominale stroom per vermogenscontact bij 25 °C	3,6 A
kabelinvoer	9 mm ... 11 mm

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
----------------	------

Opgave volgens DIN EN 61984:2001

max. opstelhoogte	3000 m
nom./bedrijfsspanning vermogenscontacten	60 V
teststootspanning vermogenscontacten	1,5 kV
overspanningscategorie vermogenscontacten	II
vervuilingsgraad vermogenscontacten	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

Koppelconnectoren - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635


UNSPSC


UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
nomiale spanning UN	60 V
nomiale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

	
nomiale spanning UN	60 V
nomiale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
---	--

Koppelconnectoren - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

approvals

nominale spanning UN	60 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

nominale spanning UN	60 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized	
------------------	--

accessories

Crimpcontact

ST-06KP010 - 1607577



ST-06KP020 - 1607578



ST-06KP030 - 1607579



Beschermkappen

Koppelconnectoren - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

accessories

ST-Z0006 - 1607776




Montagemateriaal

ST-Z0001 - 1607770



Drawings

Maatschets



Koppelconnectoren - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

schematekening

