

## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-12F2N8A9503 - 1620005

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 6 mm ... 10 mm

### Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356819893

### Technical data

#### Általános

Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	Ellentétes forgásirány
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Aljzat
Pólusszám	12
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	1 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	8 A

#### Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

### classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

# Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-12F2N8A9503 - 1620005


classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Drawings

Méretrajz



# Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-12F2N8A9503 - 1620005

Sematikus rajz

