


# SUUNTO M-9 COMPASS

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### 1. Anatomie buzoly

1. Karta buzoly s trojúhelníkem, jenž ukazuje k magnetickému severu.
2. Otočné pouzdro používané k nastavení směru k cíli
3. Indikátor azimutu sloužící k odečítání hodnoty azimutu z karty buzoly
4. Orientační indikátory pro vyrovnání se světovými stranami vyznačenými na kartě; používají se pro určení směru k cíli
5. Zářez a okénko pro přesné zaměření objektu



### 2. Orientace mapy

V zájmu lepšího porozumění okolí byste měli nejprve použít buzolu ke správnému zorientování mapy. Tím zajistíte, že orientační body v terénu budou obecně ve stejném směru, v jakém je vidíte na mapě.

1. Držte buzolu vodorovně a podívejte se na trojúhelník označující sever. Ten ukazuje k severu.
2. Otočte mapu tak, aby severní okraj mapy směřoval k severu.

### 3. Udržení směru postupu

Během pohybu můžete ztratit výhled na cíl. K udržení směru cesty můžete použít buzolu Suunto M-9.


1. Najděte si viditelný cíl ve směru, kterým chcete postupovat.
2. Držte buzolu vodorovně ve výši hrudi se zaměřovacím okénkem směrem k sobě.
3. Otáčejte pouzdem, dokud se orientační indikátory nevyrovnaají se světovými stranami vyznačenými na kartě.

Postupujte směrem k cíli. Když není cíl viditelný, kontrolujte správnost směru přidržáním buzoly, jak se uvádí v kroku 2 výše. Pokud nejsou orientační indikátory vyrovnány se světovými stranami, potočte se, aby se vyrovnaly, a pokračujte v postupu v korigovaném směru.

## 4. Měření azimutu

Azimut je úhel mezi směrem k severu a směrem k cíli. Azimut lze využít například při sdělování směru ostatním nebo při hledání vlastní polohy.


1. Držte buzolu vodorovně se zaměřovacím okénkem směrem k sobě v úrovni očí.
2. Vyrovnejte cíl se zaměřovacím zářezem a indikátorem azimutu.
3. Azimut vyčtete z polohy zaměřovacího okénka.  
POZNÁMKA: Provedte kompenzaci deklinace.



## 5. Péče

Čistěte pouze pomocí vody a jemného mýdla. Buzolu čistěte pravidelně.

Provozní/skladovací teplota: -30 °C až +60 °C / -22 °F až +140 °F



⚠ POZOR:  
NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ  
ROZPOUŠTĚDLA.

⚠ POZOR:  
NEPOUŽÍVEJTE  
REPELENT PROTI HMYZU.

⚠ POZOR: ZABRAŇTE  
ÚDERŮM NEBO PÁDU.

## 6. OMEZENÁ ZÁRUKA SUUNTO

Společnost Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby bude společnost Suunto v rámci podmínek této Omezené záruky a na základě vlastního uvážení zdarma napravovat vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou za obdobný produkt nebo c) vrácením kupní ceny. Tato omezená záruka se nevztahuje na a) opotřebení, b) závady vzniklé hrubým zacházením, c) úpravy, d) vystavení chemickým látkám nebo e) nesprávné použití. Pokud místní závazné právní předpisy neuvádějí jinak, a) tato omezená záruka platí pouze v zemi nákupu a b) při přístupu k záručním službám je třeba předložit doklad o nákupu.

### Záruční doba

Omezená celoživotní záruka:

*Platí pro buzoly Suunto A, M, MC, MB a Clipper.*

Záruční doba je omezena na takovou přiměřenou dobu, po kterou je produkt rozumně použitelný s ohledem na opotřebení.

Omezená dvouletá záruka:

*Platí pro buzoly Suunto Arrow, Orca-Pioneer a KB.*

Omezená záruční doba činí dva (2) roky od data původního maloobchodního prodeje.

## Omezení odpovědnosti

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, DO JAKÉ TO POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PŘEDSTAVUJE JEDINÝ A VÝHRADNÍ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK, KTERÝ VYLUČUJE JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST SUUNTO NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY. SPOLEČNOST SUUNTO NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ZPOŽDĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁRUČNÍ SLUŽBY.

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015. Všechna práva vyhrazena. Dokument může být změněn bez předchozího oznámení.

Suunto je registrovaná ochranná známka firmy Suunto Oy.



## SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)  
[www.suunto.com/mysuunto](http://www.suunto.com/mysuunto)
2. 

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Australia   | +61 1800 240 498  |
| Austria     | +43 720 883 104   |
| Canada      | +1 800 267 7506   |
| China       | +86 010 84054725  |
| Finland     | +358 9 4245 0127  |
| France      | +33 4 81 68 09 26 |
| Germany     | +49 89 3803 8778  |
| Italy       | +39 02 9475 1965  |
| Japan       | +81 3 4520 9417   |
| Netherlands | +31 1 0713 7269   |
| New Zealand | +64 9887 5223     |
| Russia      | +7 499 918 7148   |
| Spain       | +34 91 11 43 175  |
| Sweden      | +46 8 5250 0730   |
| Switzerland | +41 44 580 9988   |
| UK          | +44 20 3608 0534  |
| USA         | +1 855 258 0900   |