


SUUNTO M-9 COMPASS

GUIDE D'UTILISATION

1. Anatomie de la boussole

1. Rose des vents avec triangle pointant vers le nord magnétique
2. Capsule rotative permettant de définir la direction à suivre
3. Index de relèvement permettant de lire un azimut numérique sur la rose des vents
4. Indicateurs d'orientation à faire coïncider avec les points cardinaux de la carte pour trouver la direction à suivre
5. Encoche et fenêtre pour une visée précise d'un objet



2. Orientation de la carte

Pour mieux appréhender votre environnement, vous devez utiliser votre boussole dans un premier temps pour orienter votre carte dans la bonne direction. Ainsi, les repères géographiques qui vous entourent vont se trouver à peu près dans la direction dans laquelle ils figurent sur la carte.

1. Tenez votre boussole à plat et regardez le triangle du nord pour voir où est le nord.
2. Tournez la carte de façon à placer le bord supérieur nord vers le nord.

3. Maintien du cap à suivre

Pour naviguer avec une carte et une boussole, il faut commencer par déterminer la direction à suivre sur la carte, puis traduire cette direction dans le monde réel.

1. Trouvez un point de repère visible dans la direction que vous voulez suivre.
2. Tenez la boussole à plat à hauteur de votre poitrine, fenêtre de visée face à vous.
3. Tournez la capsule jusqu'à ce que les indicateurs d'orientation soient alignés sur les points cardinaux de la carte.

Il se peut que vous perdiez votre objectif de vue lors de vos déplacements. Dans ce cas, utilisez votre Suunto M-9 pour maintenir votre cap.


Avancez vers l'objectif et vérifiez votre direction lorsque l'objectif n'est pas visible

en tenant la boussole comme indiqué à l'étape 2 ci-dessus. Si les indicateurs d'orientation et les points cardinaux ne sont pas alignés, tournez-vous jusqu'à ce qu'ils s'alignent puis continuez à avancer dans la direction corrigée.

4. Lecture d'un azimut

L'azimut est l'angle entre la direction du nord et la direction à suivre. Il sert par exemple à communiquer des directions ou à calculer l'endroit où l'on se trouve.

1. Tenez la boussole à plat, fenêtre de visée face à vous à hauteur des yeux.
2. Alignez l'objectif sur l'encoche de visée et l'index de relèvement.
3. Lisez l'azimut dans la fenêtre de visée.
REMARQUE : Vous devez compenser la déclinaison.



5. Entretien

Utilisez uniquement de l'eau propre et du savon doux pour le nettoyage. Nettoyez régulièrement votre boussole.

Température d'utilisation et de stockage:
-30 à +60 °C / -22 à +140 °F



⚠ ATTENTION:
N'UTILISEZ AUCUN
SOLVANT SUR
L'APPAREIL.



⚠ ATTENTION:
N'UTILISEZ PAS DE
PRODUIT INSECTICIDE
SUR L'APPAREIL.



⚠ ATTENTION: NE
HEURTEZ PAS L'APPAREIL.
NE LE FAITES PAS
TOMBER.

6. GARANTIE LIMITÉE SUUNTO

La société Suunto s'engage, à sa seule et entière discrétion, à remédier gratuitement pendant la période de Garantie aux vices de matériau ou de fabrication du produit soit a) en le réparant, soit b) en le remplaçant par un produit similaire, soit encore c) en le remboursant, sous réserve des conditions générales de la présente Garantie Limitée. La présente Garantie Limitée ne couvre pas a) l'usure normale, b) les manipulations brutales, c) les modifications, d) l'exposition à des produits chimiques ou e) une mauvaise utilisation. Sauf dispositions contraires de la législation locale, a) la présente garantie limitée n'est valable que dans le pays d'achat et b) une preuve d'achat devra être présentée pour accéder au service de garantie.

Période de garantie

Garantie limitée à vie :

Applicable aux boussoles Suunto A, M, MC, MB et Clipper.

La période de garantie se limite au délai raisonnable à l'issue duquel le produit n'est plus raisonnablement utilisable du fait de l'usure normale.

Garantie limitée de 2 ans :

Applicable aux boussoles Suunto Arrow, Orca-Pioneer et KB.

La période de Garantie Limitée est de deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial au détail.

Limitation de responsabilité

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. SUUNTO NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, EXEMPLAIRES OU ACCESSOIRES. SUUNTO NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE RETARDS DANS L'EXÉCUTION DU SERVICE DE GARANTIE.

© Suunto Oy 2/2014, 3/2014, 12/2014, 3/2015. Tous droits réservés. Document susceptible d'être modifié sans préavis.

Suunto est une marque déposée de Suunto Oy



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada	+1 800 267 7506
China	+86 010 84054725
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900