


SUUNTO M-9 COMPASS

BRUKERHÅNDBOK

1. Kompassanatomi

1. Kompasskort med trekant som peker mot den magnetiske nordpolen
2. Kompasshus for å stille inn retningen mot målet
3. Peilingsindeks for å avlese numerisk peiling fra kompasskortet
4. Retningsindikatorer som skal stilles inn etter kompassretningene på kortet for å finne retningen mot målet
5. Hakk og vindu for presis peiling mot et objekt



2. Hold kartet i riktig retning

For å forstå omgivelsene bedre, bør du ta kompasset til hjelp for å holde kartet i riktig retning. Dermed vil formasjonene i terrenget rundt deg ha samme retning som det du ser på kartet.

1. Hold kompasset vannrett og se på nord-trekanten for å finne ut hvilken vei nord er.
2. Drei på kartet slik at den øvre nordkanten vender nordover.

3. Slik holder du retningen mens du går

Du kan miste målet av syne mens du beveger deg. Bruk Suunto M-9 for å holde retningen.


1. Finn et synlig mål i retningen du vil gå i.
2. Hold kompasset vannrett i brysthøyde med siktevinduet mot deg.
3. Drei på kompasshuset til retningsindikatorene er på linje med kompassretningene på kortet.

Gå mot målet, og sjekk retningen når målet ikke er synlig ved å holde kompasset som vist i trinn 2 ovenfor. Hvis retningsindikatorene og kompassretningene ikke er på linje, snur du deg til de er på linje og fortsetter å gå i den korrigerte retningen.

4. Peiling

Ved peiling bruker man vinkelen mellom retningen mot nord og retningen mot målet. Dette kan for eksempel brukes for å kommunisere retningen til andre eller for å finne ut hvor du befinner deg.

1. Hold kompasset vannrett med siktvinduet mot deg i øyehøyde.
2. Rett opp målet med sikthakket og siktindeksen.
3. Les av siktindeksen i siktvinduet.
MERK: Kompenser for avviket.




5. Stell

Bruk bare rent vann og mild såpe til rengjøring. Rengjør kompasset jevnlig.

Bruks- og lagringstemperatur: -30° C - +60° C / -22° F - +140° F



⚠ FORSIKTIG: IKKE PÅFØR NOEN TYPER LØSEMIDLER.



⚠ FORSIKTIG: UNNGÅ INSEKTMIDDEL PÅ KOMPASSET.



⚠ FORSIKTIG: IKKE UTSETT KOMPASSET FOR STØT ELLER FALL.

6. SUUNTO BEGRENSET GARANTI

Suunto garanterer at Suunto eller et Suunto-godkjent servicesenter etter eget skjønn i garantiperioden vil utbedre defekter i materialet eller utførelsen kostnadsfritt ved enten a) reparere eller b) erstatte eller c) refundere enheten i henhold til vilkårene i denne begrensede garantien. Denne begrensede garantien dekker ikke a) slitasje, b) røff behandling, c) modifikasjoner, d) eksponering for kjemikalier, eller e) misbruk. Med mindre lokale ufravikelige lover sier annet a) er denne begrensede garantien kun gyldig i kjøpslandet, og b) kjøpsbevis skal fremlegges ved tilgang til garantiservice.

Garantiperiode

Begrenset livstidsgaranti:

Gjelder for kompass fra Suunto A, M, MC, MB og Clipper.

Garantiperioden er begrenset inntil slik rimelige tid når produktet ikke lenger er rimelig brukbar på grunn av slitasje.

Begrenset 2-års garanti:

Gjelder kompass fra Suunto Arrow, Orca-Pioneer og KB.

Den begrensede garantiperioden er to (2) år fra datoen

for det opprinnelige kjøpet.

Ansvarsbegrensning

SÅ LANGT GJELDENE LOV TILLATER ER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DIN ENESTE GARANTI OG GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTALTE ELLER IMPLISITTE. SUUNTO KAN IKKE BLI GJORT ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. SUUNTO KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR FORSINKELSER I UTFØRELSEN AV GARANTISERVICE.

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015. Med enerett. Kan endres uten varsel.

Suunto er et registrert varemerke som tilhører Suunto Oy.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada	+1 800 267 7506
China	+86 010 84054725
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900