


SUUNTO M-9 COMPASS

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Schéma kompasu

1. Ružica kompasu s trojuholníkom, ktorý ukazuje na magnetický sever
2. Otočné puzdro na stanovenie smeru k cieľu
3. Ryska azimutu na odčítanie číselného azimutu z ružice kompasu
4. Orientačné indikátory na zarovnanie so svetovými stranami na karte na nájdenie smeru k cieľu
5. Výrez a okienko na presné stanovenie objektu



2. Orientácia mapy

Na lepšie pochopenie okolia je vhodné pomocou kompasu otočiť mapu správnym smerom. Zabezpečíte tak, že zemepisné prvky okolo vás budú v rovnakom smere, ako ich vidíte na mape.

1. Držte kompas rovno, trojuholník ukazujúci na sever ukazuje na sever.
2. Natočte mapu tak, aby severný horný okraj smeroval na sever.

3. Zachovanie smeru pohybu

Pri pohybe môžete stratiť výhľad na cieľ. Kompas Suunto M-9 vám pomôže pri zachovaní smeru pohybu.

1. V smere, ktorým sa chcete pohybovať, nájdite viditeľný cieľ.
2. Podržte kompas rovno vo výške hrude tak, aby pozorovacie okienko smerovalo k vám.
3. Otočte puzdro tak, aby orientačné indikátory boli zarovnané so svetovými stranami na karte.


Ak cieľ nevidno, vykonajte pohyb smerom k cieľu a skontrolujte svoj smer tak, že podržíte kompas ako v kroku 2 vyššie. Ak orientačné indikátory a svetové strany nie sú zarovnané, otočte sa tak, aby boli zarovnané a pokračujte v pohybe opraveným smerom.

4. Stanovenie azimutu

Azimut je uhol medzi smerom na sever a smerom k cieľu. Možno ho použiť napríklad v rámci komunikačných pokynov pre ostatných alebo pri hľadaní polohy.

1. Podržte kompas rovno tak, aby pozorovacie okienko smerovalo k vám vo výške očí.
2. Zarovnajte cieľ s pozorovacím výrezom a ryskou azimutu.
3. Z pozorovacieho okienka odčítajte azimut.

POZNÁMKA: Vyrovnajte deklináciu.



5. Starostlivosť

Na čistenie používajte len čistú vodu a jemné mydlo. Kompas pravidelne čistite.

Prevádzková/skladovacia teplota: -30 °C až +60 °C



⚠ POZOR:
NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE
ROZPŮŠTADLÁ.



⚠ POZOR: NA VÝROBOK
NEPOUŽÍVAJTE
REPELENTY PROTI
HMYZU.



⚠ POZOR:
PREDCHÁDZAJTE
NÁRAZU ALEBO PÁDU.

6. OBMEDZENÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI SUUNTO

Spoločnosť Suunto zaručuje, že počas záručnej lehoty spoločnosť Suunto na základe vlastného uváženia bezplatne poskytne náhradu za chyby materiálov alebo spracovania a) opravením alebo b) výmenou za podobný produkt, alebo c) peňažnou náhradou podľa podmienok tejto obmedzenej záruky. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na a) opotrebovanie, b) drsné zaobchádzanie, c) úpravy, d) vystavenie chemikáliám a e) nesprávne používanie. Ak to miestne platné zákony nevyžadujú inak, a) táto obmedzená záruka je platná len v krajine zakúpenia výrobku a b) pri požadovaní záručného servisu je nutné predložiť doklad o zakúpení.

Záručná lehota

Obmedzená celoživotná záruka:

vzťahuje sa na kompasy Suunto A, M, MC, MB a Clipper.

Záručná lehota je obmedzená do času, keď sa výrobok už nedá používať z dôvodu opotrebovania.

Obmedzená záruka dva roky:

vzťahuje sa na kompasy Suunto Arrow, Orca-Pioneer a KB.

Záručná lehota je dva (2) roky od dátumu zakúpenia pôvodným kupujúcim.

Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ROZSAHU POVOLENO M PRÍSLUŠNÝMI ZÁVÄZNÝMI ZÁKONMI JE TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY A NAHRADZUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ. SPOLOČNOSŤ SUUNTO NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY. SPOLOČNOSŤ SUUNTO NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ONESKORENIA PRI USKUTOČŇOVANÍ ZÁRUČNEJ SLUŽBY.

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015. Všetky práva vyhradené. Možnosť zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Suunto je registrovaná ochranná známka spoločnosti Suunto Oy.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada	+1 800 267 7506
China	+86 010 84054725
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900