

Technaxx® Manuel d'utilisation

4-ports USB Smart Chargeur magnétique TE10

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la 1° utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit:
support@technaxx.de

4-ports USB chargeur universel magnétique pour dispositifs intelligents (par exemple Smartphones) avec entrée CC 5V

Caractéristiques


- Charge de 4 appareils USB simultanément
- Chargement rapide et efficace avec 6.8A
- 2-broches câble d'entrée CA pour l'Europe
- IC intelligent pour détection automatique de tension
- Protection de surtension et surcharge
- Voyant LED
- 35° d'angle d'inclinaison du support magnétique
- Plaquette aimantée solide en Néodymium pour fixation sécurisée
- Conception PCB antistatique et anti-interférence pour chargement stable
- Matériau de haute qualité résistant au feu et aux températures élevées
- Finition en caoutchouc doux et coussinet en caoutchouc antidérapant
- Diverses possibilités de fixation de la plaque métallique à l'appareil portable

IMPORTANT: Vous devez respecter les réglementations de sécurité de votre localité pour assurer l'utilisation légale de ce dispositif.

Spécification techniques

Chargeur USB	Tension de sortie max. 5V / 6.8A
Tension de sortie unique (chargeur USB)	2 x 1.0A et 2x 2.4A
Alimentation électrique (puissance d'entrée)	CA 100V ~ 240V, 50/60Hz
Sécurité	5V 7A de protection de surtension + surcharge
Matériau	ABS, classe anti-feu A0
Poids / Dimensions	330 g / (Lo) 7,6 cm x (La) 7,6 cm x (H) 7,6cm
Contenu de l'emballage	4-ports USB Smart chargeur magnétique TE10, 2-broches CA câble d'entrée, 1 plaque métallique, Manual d'utilisation

Aperçu du produit



Fixation de la plaque

métallique

(1) Placez la plaque métallique à l'intérieur du boîtier du téléphone ou du cache de pile, directement sur votre boîtier rugueux ou directement sur votre appareil. Nettoyez d'abord la surface de l'appareil portable, avant de coller le support magnétique dessus.



Behind case = Dos du boîtier

Directly to device = Directement sur l'appareil

Directly to rugged cases = Directement sur boîtiers rugueux

Directly battery cover = Directement sur le cache de pile

NB: Si vous choisissez de ne pas fixer la plaque métallique sur l'appareil portable ou sur le boîtier, laissez la pellicule adhésive de la plaque métallique en place. Positionnez la plaque entre l'appareil portable et l'intérieur du boîtier avec la surface métallique face au boîtier.

Fixez **UNIQUEMENT** le côté adhésif de la petite plaque à l'intérieur de l'appareil portable au cache du compartiment de pile à l'arrière si l'espace et la forme le permettent. La plaque adhèrera à la fixation magnétique par le dos du cache de pile.

(2) Mettez le Smartphone avec la plaque métallique sur le support magnétique. Il sera alimenté par une puissance magnétique robuste. Le Smartphone peut être lu avec les mains libres.



Fonction de chargement

Branchez d'abord le câble EU de 2 broches sur le port de 2 broches du chargeur. Puis, branchez l'adaptateur sur une prise électrique.



Puis, branchez le câble de chargement USB de votre appareil portable au port USB adéquat du chargeur. L'appareil portable connecté commence automatiquement à se recharger. La sortie maximum de chargement est de 5V 6,8A.
La plaque magnétique tiendra l'appareil portable fermement sur la surface du chargeur (voir image).




Avertissements

- Ne pas essayer de démonter, laisser tomber, secouer ou défaire le chargeur. Cela peut résulter en un court-circuit ou même endommager les circuits imprimés internes ou les mécanismes.
- Ne pas exposer le chargeur à un environnement avec une température et un taux d'humidité élevés, à une chaleur excessive ou au plein soleil, dans des conditions d'humidité ou immergées.
- Maintenez la surface du chargeur propre mais ne pas utiliser de solvants organiques.
- Maintenez le chargeur hors de portée des jeunes enfants.



Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu! **Risque d'explosion!**



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne