

Technaxx[®] Manuale dell'utente

4-Porte USB Caricatore Smart magnetico TE10

Dichiarazione di Conformità può essere trovate: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell'utente.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

4-porte USB caricatore universale magnetico per dispositivi mobili (per esempio Smartphones) con ingresso CC 5V

Caratteristiche


- Ricarica di 4 dispositivi USB contemporaneamente
- Caricamento veloce ed efficiente con 6.8A
- 2-pin cavo di ingresso CA per l'Europa
- CI intelligente per rilevamento automatico della tensione
- Protezione da sovratensione e sovracorrente
- Indicatore LED
- 35° angolo di inclinazione del supporto magnetico
- Progettazione PCB antistatico ed anti-interferenze per un caricamento stabile
- Robusta piastra magnetica al neodimio per un'ottima tenuta
- Materiale ignifugo di alta qualità e resistente alle alte temperature
- Finitura gommata morbida e cuscinetto in gomma antiscivolo
- Diverse possibilità di fissare la piastra metallica al dispositivo mobile

IMPORTANTE: E'responsabilità dell'utente verificare le norme di sicurezza locali per garantire l'utilizzo lecito di questo dispositivo.

Specifiche tecniche

Caricatore USB	Corrente di uscita max. 5V / 6.8A
Corrente di uscita singola (caricatore USB)	2x 1.0A e 2x 2.4A
Alimentazione (potenza in ingresso)	CA 100V ~ 240V, 50/60Hz
Sicurezza	5V 7A protezione da sovratensione e sovracorrente
Materiale	ABS, Classe ignifuga A0
Peso / Dimensioni	330g / (Lu) 7,6 x (La) 7,6 x (A) 7,6cm
Contenuto della confezione	4-porte USB caricatore Smart magnetico TE10, 2-pin cavo d'ingresso CA, 1 piastra metallica, Manuale dell'utente

Panoramica del prodotto



Montare la piastra

metallica

(1) Installare la piastra metallica all'interno del case del telefono o nella cover della batteria, direttamente al case o direttamente al dispositivo. Pulire la superficie del dispositivo mobile prima di fissarvi il supporto magnetico.



Behind case = Dietro al case

Directly to device = Direttamente al dispositivo

Directly to rugged cases = Direttamente su case robust

Directly battery cover = Direttamente sulla cover della batteria

NOTA: Se si sceglie di non fissare la piastra metallica al dispositivo mobile o al case, tenere la parte posteriore adesiva della piastra metallica al suo posto. Posizionare la piastra tra il dispositivo mobile e la parte interna del case con la superficie metallica rivolta verso il case.

Fissare il lato adesivo della piccola piastra alla parte interna della cover del vano batteria del dispositivo mobile **SOLO** se lo spazio e il design lo permettono. La piastra aderirà al supporto magnetico attraverso la cover posteriore della batteria.

(2) Posizionare lo Smartphone con la piastra metallica sul supporto magnetico. Sarà sostenuto da una forte potenza magnetica. Potrete utilizzare lo Smartphone con il vivavoce.



Funzione di caricamento

Collegare prima il cavo UE a 2 pin nella porta a 2 pin del caricabatterie. Quindi inserire il connettore nella presa.



Quindi collegare il cavo di caricamento USB del dispositivo mobile alla porta USB del caricabatterie. Il dispositivo mobile collegato inizia il caricamento automaticamente. L'uscita massima del caricamento USB è di 5V 6,8A. La piastra magnetica sosterrà il dispositivo mobile saldamente sulla superficie del caricatore (vedere figura).




Avvertenze

- Non tentare di smontare, far cadere, scuotere o smantellare il caricabatterie. Ciò potrebbe provocare un cortocircuito o persino danni alla scheda elettronica interna o ai meccanismi.
- Non esporre il caricabatterie a ambienti con elevato contenuto di umidità, calore elevato o luce diretta del sole, umidità né immergerlo in liquidi.
- mantenere a superficie del caricabatterie pulita senza utilizzare solventi organici.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (-) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie! **Rischio di infortunio!** Non gettare le batterie nel fuoco! **Rischio di esplosione!**



Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Avviso importante:** In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania