

# Technaxx<sup>®</sup> Gebruiksaanwijzing

## 4-port USB magnetische Smart Oplader TE10

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

### Universele 4-poort USB magnetische oplader voor mobiele apparaten (bijvoorbeeld Smartphones) met DC 5V ingang

#### Bijzonderheden


- Opladen van 4 USB apparaten tegelijk
- Snel en efficiënt opladen met 6.8A
- 2-pins AC-ingangskabel voor Europa
- Slimme IC voor auto-spanningdetectie
- Overspanning- en overstroombescherming
- LED-indicator
- 35° hellingshoek van de magneethouder
- Antistatisch en anti-interferentie ontwerp van de printplaat voor het stabiel opladen
- Solide Neodymium magneetplaat voor een goede grip
- Hoogwaardig brandbestendig en hoge temperatuurbestendig materiaal
- Zachte rubberen afwerking en non-slip rubberen matje
- Verschillende mogelijkheden om de metalen plaat bevestigen aan het mobiele apparaat

**BELANGRIJK:** Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheidsvoorschriften in uw omgeving te controleren om het rechtmatig gebruik van dit apparaat te waarborgen.

#### Technische specificaties

USB-oplader	Uitgangsstroom max. 5V / 6.8A
Enige uitgangstroom (USB-oplader)	2x 1.0A en 2x 2.4A
Voeding (ingang):	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
Veiligheid	5V 7A overspanning- en overstroombescherming
Materiaal	ABS, brandklasse A0
Gewicht / Afmetingen	330g / (L) 7,6 x (B) 7,6 x (H) 7,6 cm
Inhoud verpakking	4-poorts USB magnetische Smart oplader TE10, 2-pins AC-ingangskabel, 1 metalen plaat, Gebruiksaanwijzing

## Productoverzicht



## Monteren van de metalen plaat

(1) Installeer de metalen plaat in de telefoonhoes of batterijklep, direct tegen uw ruwe hoes of rechtstreeks tegen uw apparaat. Reinig eerst het oppervlak van het mobiele apparaat, alvorens de magnetische houder ertegen te plakken.



Behind case = Achter de hoes

Directly to device = Direct tegen het apparaat

Directly to rugged cases = Rechtstreeks tegen de achterzijde van de hoesen

Directly battery cover = Direct tegen de batterijklep

**OPMERKING:** Als u ervoor kiest om de metalen plaat niet aan het mobiele apparaat of de hoes te bevestigen, laat dan het plakkende deel van de metalen plaat op zijn plaats zitten. Plaats de plaat tussen het mobiele apparaat en de binnenzijde van de hoes met de metalen oppervlakte richting de hoes.

Bevestig de plakkende kant van de kleine plaat **ALLEEN** tegen het interieur van het batterijvak aan de achterzijde van het mobiele apparaat als ruimte en ontwerp dat toestaat. De plaat plakt zich vast aan de magnetische bevestigingsbeugel via het batterijklepje aan de achterzijde.

(2) Plaats de Smartphone met de metalen plaat op de magnetische houder. Het zal door sterke magnetische kracht worden gesteund. U kunt de Smartphone handsfree afspelen.



## Oplaadfunctie

Sluit eerst de 2-pins EU-kabel aan op de 2-pins poort van de oplader. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.



Sluit vervolgens de USB-oplaadkabel van uw mobiele apparaat aan op de bijbehorende USB-poort van de oplader. Het aangesloten mobiele apparaat begint automatisch op te laden. De uitgang van de USB-oplader is maximaal 5 V/6,8 A. De magnetische plaat zal het mobiele apparaat stevig tegen het oppervlak van de oplader houden (zie foto).




## Waarschuwingen

- Probeer niet om de oplader demonteren, laat het niet vallen, schud of ontmantelen het niet. Het kan tot kortsluiting leiden of zelfs de interne printplaten of het mechaniek beschadigen.
- Stel de oplader niet bloot aan een omgeving met hoge vochtigheid of een hoge temperatuur, extreme warme of direct zonlicht, vocht en dompel het niet onder in water.
- Houd het oppervlak van de oplader schoon, gebruik echter geen organische oplosmiddelen.
- Houd de oplader uit de buurt van kleine kinderen.



**Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen:** Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**



**Aanwijzingen voor milieubescherming:** Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland