

4-Port USB Magnetic Smart Charger TE10

4 USB-poorten bureau-lader met magnetische houder voor een Smartphone



- Universele 4-poort USB magnetische oplader voor Smartphones met DC 5V ingang
- Opladen van 4 USB apparaten tegelijk
- Snel en efficiënt oplader voor een bureau met 6.8A
- Enige uitgangsstroom 2x 1.0A en 2x 2.4A
- 5V 7A overspanning- en overstrombescherming
- LED-indicator

Technische specificaties:

- Uitgangsstroom USB oplader: max. DC 5V/6.8A
- Voeding (ingangsstroom): AC 100V~240V
- Materiaal: ABS, brandklasse A0
- 35° hellingshoek van de magneethouder
- Antistatisch en anti-interferentie ontwerp van de printplaat voor het stabiel opladen
- Solide Neodymium magneetplaat voor een goede grip
- Zachte rubberen afwerking en non-slip rubberen matje
- Verschillende mogelijkheden om de metalen plaat bevestigen aan het mobiele apparaat
- Gewicht / Afmetingen oplader: 330g / (L) 7,6 x (B) 7,6 x (H) 7,6cm
- Gewicht / Afmetingen metalen plaat: 6g / (L) 5,0 x (B) 3,4 x (H) 0,1cm

Inhoud verpakking:

- 4-poorts USB magnetische Smart oplader TE10
- 2-pins AC-ingangskabel
- 1 metalen plaat
- Gebruikersaanwijzing

EAN-code:

4260358121178

Artikelnummer 4591

