

## 4-Port USB Magnetic Smart Charger TE10

4-portowy USB ładowarka biurkowa z uchwytem magnetycznym do Smartfonów



- Uniwersalna 4-portami USB ładowarka magnetyczna do Smartfonów z wejściem DC 5V
- Ładowanie 4 urządzeń USB z 4 jednocześnie
- Szybka i sprawność ładowania biurko z 6.8A
- Wyjściowe natężenie prądu 2x 1.0A i 2x 2.4A
- 5V 7A ochrona nad napięciowa oraz ochrona nadprądowa
- Diodą LED

### Specyfikacje techniczne:

- Prąd wyjściowy ładowarka USB: maks. DC 5V/6.8A
- Napięcie zasilania (napięcie wejściowe): AC 100V~240V
- Materiał: ABS, klasa przeciwogniowa A0
- 35° kąt nachylenia uchwyty magnetycznego
- Antystatyczna i odporna na zakłócenia konstrukcja PCB zapewnia stabilne ładowanie
- Trwały magnes neodymowy do stabilnego mocowania
- Miękkie, gumowane wykończenie i antypoślizgowa gumowa podkładka
- Różne możliwości zamocowania płyty metalowej do urządzenia mobilnego
- Waga / Wymiary ładowarki: 330g / (D) 7,6 x (S) 7,6 x (W) 7,6cm
- Waga / Wymiary metalowej płytki: 6g / (D) 5,0 x (S) 3,4 x (W) 0,1cm

### Zawartość pakietu:

- 4-portami USB Smart ładowarka magnesowa TE10
- 2-pinowy kabel wejściowy AC
- 1 płyta metalowa
- Instrukcja obsługi

### Kod EAN:

4260358121178

Numer pozycji 4591

