


MKDS 5 HV/ 3-9,52


Rendelési szám: 1904150

Az ábrán a termék 2 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1904150>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 32 A, Névleges feszültség: 1000 V,
Raszterméret: 9,52 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros
csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK:
0 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 187613
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 445 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méreték / pólusok

Hossz	28,56 mm
Magasság	21,5 mm
Szélesség	16 mm
Raszterméret	9,52 mm

„a” méret	19,04 mm
Pólusszám	3
Csapméretek	0,9 x 0,9 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,6 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MKDS 5 HV
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/3)	800 V
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	32 A
Névleges keresztmetszet	4 mm ²
Maximális terhelőáram	32 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A4
Csupaszolási hossz	8 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	30 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	30 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	5 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	0,75 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	2,5 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	30
AWG az UL/CUL szerint max.	10

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható

szerszámok


1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-------------	---

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria




Diagram



Típus: MKDS 5 HV/2-9,52 és MKDS 5 HV/3-9,52
 Vizsgálat a DIN EN 60512-5-2:2003-01 alapján
 Redukciós tényező = 1
 Pólusszám: 5

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;