


## PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-SMD R32

Rendelési szám: 1778777

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778777>

Alap készülékház, Névleges áram: 6 A, Méretezési feszültség (III/2):  
160 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 2,5 mm, Színe: fekete, Érintkező  
felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 529983
Csomag	600
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 57 (CC-2011)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Méreték / pólusok</b>	
Hossz	7,5 mm
Magasság	5 mm
Raszterméret	2,5 mm
„a“ méret	5 mm
Pólusszám	3

Csaptávolság	2,50 mm
<b>Műszaki adatok</b>	
Termékcsalád	PTSM 0,5/...-HH-SMD
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	160 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
$I_N$ névleges áram	6 A
$U_N$ névleges feszültség	50 V
Maximális terhelőáram	6 A
Szigetelőanyag	LCP
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	150 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	6 A

#### Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Furatterv/forrasztópád-geometria



### Méretrajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;