

Akcesoria
ETA 1170 21 25A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ETA 1170 21 25A
Nr zam.	1278830000
Wykonanie	Akcesoria, Bezpiecznik, 25 A
GTIN (EAN)	4050118091335
J. op.	5 Szt.

Akcesoria
ETA 1170 21 25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	9,8 mm	Szerokość (cale)	0,386 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0,866 inch
Głębokość	51,6 mm	Głębokość (cale)	2,031 inch
Masa netto	10,2 g		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C
--	--------	---	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny	czarny
--------	--------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	28 V DC	Prąd znamionowy	25 A
---------------------	---------	-----------------	------

parametry systemu

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.0	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN_WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks