

## Prensaestopas VG 36-MS54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



Se trata de un prensaestopas de plástico económico como los que se utilizan habitualmente en las aplicaciones industriales. Gracias a su junta de caucho blando, garantizan un asiento seguro del cable y ofrecen un tipo de protección adecuado IP54. Además, el latón niquelado ofrece una buena protección contra la corrosión por factores externos.

### Datos generales para pedido

Código	<a href="#">049760000</a>
Tipo	VG 36-MS54
Versión	Prensaestopas, Prensaestopas, laton, niquelado, PG 36
GTIN (EAN)	4008190153700
U.E.	20 Pieza

**Prensaestopas  
VG 36-MS54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos**

**Dimensiones y pesos**

Longitud	39 mm	Peso neto	136,8 g
----------	-------	-----------	---------

**Datos generales**

Aplicación del cierre	NBR	Calibre de llave 1	47 mm
Calibre de llave 2	50 mm	DIN	DIN 46320 / C4
Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Longitud de rosca	9 mm	Material	laton, niquelado
Par de apriete pieza de conexión, máx.	47 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	47 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	31,33 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	31,33 Nm
Prensaestopas	PG	Sección de embornado, conexión de espárrago, max.	35 mm
Sección de embornado, min., adaptador de prueba	33 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Tuerca (externa)	PG 36		

**Clasificaciones**

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

**Homologaciones en línea**

Homologaciones

