

Accesorios (en general) DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los elementos de compensación de presión para obtener una buena ventilación y purga de la caja, y para evitar la formación de agua de condensación, cumpliendo la correspondiente clase de protección IP 69k.

Datos generales para pedido

Código	1868550000
Tipo	DAE M12 SS
Versión	Elemento de compensación, Acero inoxidable, Tuerca (externa): M 12 x 1,5, IP66, IP68, IP69K
GTIN (EAN)	4032248440405
U.E.	10 Pieza

Hoja técnica

Accesorios (en general) DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	21,1 mm	Peso neto	15,2 g
----------	---------	-----------	--------

Datos generales

Calibre de llave 1	17 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	10 mm	Material	Acero inoxidable
Par de apriete pieza de conexión, máx.	1,5 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	1,5 Nm
Prensaestopas	Métrico	Tuerca (externa)	M 12 x 1,5

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-91-09	eClass 7.0	27-14-91-09

Homologaciones en línea

Homologaciones