



Rozdzielacze, reduktory i łączniki

• HG-T Rozdzielacz T, IP66

Rozdzielacz typu T z pokrywką inspekcyjną. Spełnia wymagania szczelności do poziomu IP66.

Właściwości

- Szybki montaż
- Z pokrywką inspekcyjną
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu



Rozdzielacz HelaGuard HG-T, IP66.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Nominalna średnica wejściowa	Nominalna średnica wyjściowa	Ilość w opak.
166-24800	HG16-T	16	16	5
166-24801	HG20-T	20	20	3
166-24802	HG21-T	21	21	3
166-24803	HG28-T	28	28	3
166-24804	HG34-T	34	34	2
166-24805	HG42-T	42	42	1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2



• HGL-T Rozdzielacz T, IP68

Rozdzielacz typu T z pokrywką inspekcyjną i uszczelkami. Zapewnia szczelność do poziomu IP68 i IP69k.

Właściwości

- Szybki montaż
- Z pokrywką inspekcyjną i dodatkową uszczelką
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu



Rozdzielacz HelaGuard HGL-T z uszczelkami, IP68.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Nominalna średnica wejściowa	Nominalna średnica wyjściowa	Ilość w opak.
166-24900	HGL16-T	16	16	5
166-24901	HGL21-T	21	21	3
166-24902	HGL28-T	28	28	3
166-24903	HGL34-T	34	34	2
166-24904	HGL42-T	42	42	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.