

ST 2,5-4L/2P-Z


Rendelési szám: 3041998

Az ábrán a pattintócsap nélküli változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041998>

Többemeletes kapocs, Csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, Keresztmetszet: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Szélesség: 5,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 980535 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 389 (CAT-3-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Emeletek száma | 4 |
| Csatlakozások száma | 6 |
| Szín | szürke |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |

Méreték

| | |
|--------------------|----------|
| Szélesség | 5,2 mm |
| Hossz | 120,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 59 mm |
| NS 35/15 magasság | 66,5 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| I_N névleges áram | 24 A |
| U_N névleges feszültség | 500 V |
| Nyitott oldalfal | ja |

Csatlakozási adatok

| | |
|--|----------------------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 28 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 2,5 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,14 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 2,5 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm ² |
| Csatlakozási mód | Rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csupaszolási hossz minimum | 8 mm |
| Csupaszolási hossz maximum | 10 mm |
| Idomszer | A3 |

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|----------------|-----------------|--|
| Fedél | | |
| 3041927 | D-ST 2,5-4L/2P | Lezárófedél, Hossz: 120,5 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 57 mm, Szín: szürke |
| 3036725 | DP PS-5 | Távtartó lap, Szín: vörös |
| 3012312 | PT 2,5-4L/2P-FS | Perem, Hossz: 125 mm, Szélesség: 5,2 mm |
| Jelölés | | |
| 0818108 | UC-TM 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm |
| 0824581 | UC-TM 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 4,6 mm |
| 0818153 | UC-TMF 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm |
| 0824638 | UC-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm |
| 0828734 | UCT-TM 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm |

| | | |
|---------|------------------|---|
| 0829595 | UCT-TM 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, Szövegmező mérete: 4,6 x 10,5 mm |
| 0828744 | UCT-TMF 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658 | UCT-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm |
| 0824962 | ZB 5 CUS | Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm |
| 0825025 | ZBF 5 CUS | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm |

Szoftver

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| 5146040 | CLIP-PROJECT ADVANCED | Többnyelvű szoftver a Phoenix Contact termékek kényelmes rendszertervezéséhez szabványos kalapsíneken és az emellett integrált TRABTECH-select szoftvermodullal a széleskörű túlfeszültség-védelmi koncepcióhoz. |
| 5146053 | CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | Többnyelvű szoftver kapocsor tervezéséhez. Egy jelölőmodul lehetővé teszi a jelölők és címkék professzionális feliratozását kapcsok, vezetékek és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A kiegészítő integrált TRABTECH-select szoftvermodul átfogó túlfeszültség-védelmi koncepciók tervezésére szolgál. |

dugasz/adapter

| | | |
|---------|-------------|--|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |
| 0201731 | MPS-IH BK | Szigetelő hüvely, Szín: fekete |
| 0201689 | MPS-IH BU | Szigetelő hüvely, Szín: kék |
| 0201702 | MPS-IH GN | Szigetelő hüvely, Szín: zöld |

| | | |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 0201728 | MPS-IH GY | Szigetelő hüvely, Szín: szürke |
| 0201676 | MPS-IH RD | Szigetelő hüvely, Szín: vörös |
| 0201663 | MPS-IH WH | Szigetelő hüvely, Szín: fehér |
| 0201692 | MPS-IH YE | Szigetelő hüvely, Szín: sárga |
| 0201744 | MPS-MT | vizsgálódugasz |
| 3032871 | PAI-4-N GY | Vizsgálóadapter, Szín: szürke |
| 3030983 | PS-5 | Vizsgálóadapter, Szín: vörös |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | vizsgálódugasz, Szín: vörös |

szerelés

| | | |
|---------|-----------------------------|---|
| 3022218 | CLIPFIX 35 | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsleéc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocsleéc-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | kalaprofil 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |

szerszámok

| | | |
|---------|---------------|---|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsolókhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|---------------|---|

Általános

| | | |
|---------|-------|---|
| 3039900 | ST-IL | Kezelést ismertető matrica az ST kapcsolókhoz |
|---------|-------|---|

átkötések

| | | |
|---------|------------------|--|
| 3030161 | FBS 2-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
| 3030174 | FBS 3-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös |
| 3030187 | FBS 4-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös |
| 3030190 | FBS 5-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös |
| 3030213 | FBS 10-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös |
| 3030226 | FBS 20-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös |
| 3038930 | FBS 50-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös |
| 3012318 | FBS-PV PT 2,5-4L | Függőleges áthidaló két emelet között |

További termékek

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|-----------------------|--------------|---|
| dugasz/adapter | | |
| 3041956 | CP 2,5-4L | Dugaszház, Csatlakozási mód: Különleges és vegyes csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 2,5 mm ² , AWG: 20 - 14, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 13 mm, Szín: szürke |

| | | |
|---------|-----------------|---|
| 3041943 | CP 2,5-4L-Z | Dugaszház, Csatlakozási mód: Különleges és vegyes csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,5 mm ² - 2,5 mm ² , AWG: 20 - 14, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 13 mm, Szín: szürke |
| 3012313 | CP-H 2,5-4L | Dugaszház, Hossz: 31,6 mm, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 31,7 mm |
| 3012314 | CP-H 2,5-4L-Z | Dugaszház, Hossz: 31,6 mm, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 31,7 mm |
| 3190438 | STG-MTN 0,5-1,0 | Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 0,5 ... 1,0 mm ² -es vezetékekhez |
| 3190506 | STG-MTN 1,5-2,5 | Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 1,5 ... 2,5 mm ² -es vezetékekhez |

szerszámok


| | | |
|---------|-----------------|---|
| 1204038 | CRIMPFOX MT 2,5 | Krimpelőfogó, kábelek krimpeléséhez az STG-MTN moduláris aljzatérintkezőkre, krimpelési tartomány: 0,5 - 2,5 mm ² , AWG: 20-14 |
|---------|-----------------|---|

Általános

| | | |
|---------|-----------------|--|
| 3012315 | AP-CP-H METER | Takaróprofil, hossz: 1 m |
| 3012320 | D-CP-H 2,5-4L | Lezárófedél, Hossz: 31,6 mm, Szélesség: 5,2 mm, Szín: szürke |
| 3012321 | DFS-CP 2,5-4L | Peremes fedél, Hossz: 31,6 mm, Szélesség: 5,2 mm, Magasság: 26 mm, Szín: szürke |
| 3012317 | DFS-CP-H 2,5-4L | Takaróprofil-tartó bepattintós peremfedéllel, CP-H 2,5-4L-hez, mindkét oldalon illeszthető a dugaszhoz |
| 3012319 | DP-CP-H 2,5-4L | Távtartó lap |

Rajzok

Kapcsolási rajz



ST 2,5-4L/2P-Z Rendelési szám: 3041998

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041998>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;