



MBK 2,5/E-PE

Codice articolo: 1402788

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1402788>

Morsetti comp. per conduttori terra, Collegamento: Connessione a vite, Sezione: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, Larghezza: 5,2 mm, Colore: giallo-verde, Tipo di montaggio: NS 15

Dati commerciali

EAN	 4 017918 020897
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	5,22 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 434 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	giallo-verde
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Lunghezza	26,5 mm
Altezza NS 15	26,5 mm

Dati tecnici

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-2
Parete laterale aperta	nein
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	7 mm
Calibro a tampone	A3
Filettatura	M3
Coppia min.	0,6 Nm
Coppia max.	0,8 Nm

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, PRS

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
0824271	BN-ZB 5,2/WH CUS	Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4 x 4 mm
Montaggio		
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Alluminio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m


1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
---------	----------------------	---

Utensili

1205053	SZS 0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-------------	--

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.