

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
 Telefonisch: +49 (0)9605-92206-27
 Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
 Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102035

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt. Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd. Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd. Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen

- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzekeer een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

De verlichting schakelt automatisch bij duisternis in en bij morgenlicht weer uit. Afhankelijk van de laadtoestand van de accu kan de verlichtingskracht na een bepaald verlichtingsduur afnemen. Die maakt een langere verlichtingstijd bij een slechte instraling.

Die maximale brandduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu en zonder bij te laden ca. 20 uur. De in het bovenste gedeelte van de behuizing ingebouwde kristalhoudende zonnemodule laadt bij zonlicht de ingelegde accu's op. Bij schemering worden de ingebouwde lichtgevende dioden (LED's) geactiveerd en zijn zij in overeenstemming met de laadtoestand van de accu verlicht.


Op het verlichtingsoppervlak aan de voorzijde kunnen er maximaal uit 3 cijfers bestaande getallen of letters op gekleefd worden.

Opmerking: gelieve erop te letten dat de zonnelamp aan een schaduwrijke zuidelijke, oostelijke of westelijke kant gemonteerd wordt. Bij een montage aan een noordelijke kant, onder struikgewassen of dergelijke, is het product niet bruikbaar. In de winter moet de zonnecel altijd sneeuwvrij zijn.

4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. Kleef uw huisnummer met behulp van het bijgevoegde blad met cijfers aan de zijde van de lamp.
3. Open nu het accuvak aan de achterzijde van de behuizing en trek de strip eruit. Sluit nu het accuvak weer. Het huisnummer is nu geactiveerd!
4. Via de langwerpige gaten aan de achterzijde van het huisnummer kan dit aan de wand gemonteerd worden.



Opmerking: tijdens de wintermaanden moet er over het algemeen met een kortere verlichtingsduur gerekend worden. Indien de lamp de eerste avond nog niet verlicht is, gelieve dan een zonnige dag af te wachten of de ingelegde accu's door middel van een standaard laadtoestel op te laden.

**5. Wisselen van de accu**

Na één tot twee jaar zal de capaciteit van de accu's afnemen en moeten ze gewisseld worden. De normaal verkrijgbare accu's zijn in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

Het gebruikte accutype is het volgende: 3 stuks penlight NiMh 1,2 V/ 1300 mAh.

1. Open het accuvak aan de achterzijde van de huisnummerlamp.
2. Verwijder de accu uit de houder.
3. Breng de nieuwe accu weer met een correcte polariteit aan en sluit het accuvak opnieuw.



Opmerking: verbruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht, de oude accu's terug te nemen.

6. Storingen in de werking**Lamp schakelt bij duisternis niet in**

- Een externe lichtbron (bijvoorbeeld straatlantaarn) simuleert daglicht aan de zonnemodule en voorkomt het inschakelen van de lamp. Plaats de lamp op een donkerdere plaats.
- Is de accu met de correcte polariteit aangebracht?

Lamp schakelt bij duisternis niet of slechts even in.


- Polen van de accu bij het uitwisselen verwisseld?
- Accu zwak of defect?
- Laden van de accu in een standaard laadtoestel. Uitwisselen van de accu.

7. Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 3,6 V
 Beschermingsklasse: IP 44
 Accu: 3 st. NiMh 1,2 V/1300 mAh (penlight AA)
 Verlichtingsmiddel: 5 witte lichtgevende diode (LED)
 Verlichtingstijd: Max. 20 uur bij volle accuset

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.

**Opmerkingen over accu's**

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijderd u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Fabrikant

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
 Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Verwijdering:

Geachte klant
 Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden. Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur. Wij danken u voor uw hulp!