


UKH 95 BU

Artikelnummer: 3010136


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3010136>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, breedte: 25 mm, hoogte: 90 mm, kleur: blauw, montage techniek: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A000
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 31 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	blauw
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

breedte	25 mm
lengte	83 mm
hoogte	90 mm
hoogte NS 35/15	97,5 mm
hoogte NS 32	95,5 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	232 A (bij een aderdoorsnede van 95 mm ²)
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I _N	232 A
nominale spanning U _N	1000 V
open zijwand	nein

Aansluitgegevens

Opmerking	schroeven met binnenzeskant
min. aderdoorsnede massief	25 mm ²
max. aderdoorsnede massief	95 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	4
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	3/0
min. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	95 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	2
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	3/0
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	35 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	95 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	35 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	95 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	25 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	35 mm ²

2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	25 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	35 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	16 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	35 mm ²
max. aderdoorsnede met inlegbrug massief	95 mm ²
max. aderdoorsnede met inlegbrug soepel	70 mm ²
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	33 mm
schroefdraad	M8
min. aandraaimoment	15 Nm
max. aandraaimoment	20 Nm

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, DNV, GL, PRS, RS

Ex-toelatingen:

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx

aangevraagde toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1004584	WS-4K	Zelfklevend waarschuwingsschildje, zwarte opdruk: bliksemschicht - "Vorsicht Spannung - Attention Danger" etiketgrootte: 13 x 23,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Coderingsstift zonder inktpatroon, voor het handmatig beschrijven van coderingsschildjes, codering wisbestendig, lijndikte 0,35 mm
0824949	ZB 22 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm

0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
---------	------------------	--

bruggen

0201362	EB 2-25/UKH	inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
0201375	EB 3-25/UKH	inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs

gereedschap

1201934	VDE-ISS 6	Binnenzeskantsleutel, geïsoleerd, veiligheidsgereedschap volgens EN 60900, lengte: 150 mm, handgreep: 110 mm, voor alle klemmen met 8 mm binnenzeskantschroeven
---------	-----------	---

montage

3003541	AGK 10-UKH 95	Aftakklem, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, doorsnede: 0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, breedte: 10,2 mm, hoogte: 34,7 mm, kleur: grijs, montagetechniek: op basiselement
1201659	E/AL-NS 32	Eindsteun, als eindbevestiging van de UKH 50 - UKH 240, wordt op de montagerail NS 32 geschoven en met 2 schroeven vastgezet, dikte: 10 mm, kleur: aluminium
1201662	E/AL-NS 35	Eindsteun, als eindbevestiging van de UKH 50 - UKH 240, wordt op de montagerail NS 35 geschoven en met 2 schroeven vastgezet, dikte: 10 mm, kleur: aluminium
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m


1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
---------	---------------------------	--

stekers/adapters

3009231	UKH 95 EP	Inlegprofiel
---------	-----------	--------------

Tekeningen



Maatschets



schakelschema



schematekening



Aansluiting van aluminiumaders. Andere aanwijzingen in het download-bereik

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden