


HC-B 24-TFQ-N-O1STM32G

Codice articolo: 1460222

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460222>

Custodia mobile HEAVYCON B24, per bloccaggio trasversale, altezza 65 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta

Dati commerciali

| | |
|------------------|---|
| EAN |  4 046356 696487 |
| VPE | 10 pcs. |
| Tariffa doganale | 85389099 |
| Peso lordo pezzi | 206,11 g |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.09.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|------------------|---|
| Nota: | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, M |
| Esecuzione | B24 |
| Altezza | 65 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Tipo di custodia | Custodia mobile |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di bloccaggio | per bloccaggio trasversale |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Uscita cavo | diritto |
| Collegamento a vite | senza |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Grado di protezione custodia | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:



Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-----------------|--------------------|---|
| Generale | | |
| 1690642 | HC-K-KV-M32(15-21) | Connessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 10 mm, diametro cavo : 15 - 21 mm, SW 36, connessione a vite: M32 |
| 1690587 | HC-M-KV-M32(14-21) | Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M32 |
| 1646010 | HC-M-KV-M32(19-27) | Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, attacco a vite: M32 |

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.