


UT 2,5-QUATTRO BU


Obj.č.: 3044555


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044555>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 5,2 mm, Barva: modrá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15



Údaje

| | |
|----------------------|--|
| EAN |  4 046356 055444 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,01504 kg |
| Informace v katalogu | Strana 44 (CAT-3-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
16.04.2004


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

| | |
|------------------------------|---|
| Poznámka | ¹⁾ Součtový proud všech připojených vodičů nesmí překročit maximální zatěžovací proud. |
| Počet pater | 1 |
| Počet přípojek | 4 |
| Barva | modrá |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |

Rozměry

| | |
|-----------------|---------|
| Šířka | 5,2 mm |
| Délka | 65,4 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Výška NS 35/15 | 55 mm |

Technická data

| | |
|---------------------------------|---|
| Zatěžovací proud maximální | 30 A (Při průřezu vodiče 4 mm ² nesmí maximální zátěžový proud překročit součtový proud všech připojených vodičů.) |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Kategorie přepětí | III |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Jmenovitý proud I _N | 24 A |
| Jmenovité napětí U _N | 500 V |
| Otevřená boční stěna | ja |

Data připojení

| | |
|--|----------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 26 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12 |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm ² |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 26 |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 12 |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min | 0,14 mm ² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max. | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max. | 0,14 mm ² |
| | 2,5 mm ² |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný min | 0,14 mm ² |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný max | 1,5 mm ² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min | 0,14 mm ² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max | 1,5 mm ² |

| | |
|---|----------------------|
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max | 0,5 mm ² |
| | 1 mm ² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min | 0,14 mm ² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max | 1,5 mm ² |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Délka odstranění izolace | 9 mm |
| válečkový kalibr | A3 |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, GL

Aprobace z:

ATEX, IECEx

Vyžádané aprobace:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|--------------------|---|
| Kryt | | |
| 3047170 | D-UT 2,5/4-QUATTRO | Zakončovací kryt, Délka: 65,4 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 47,5 mm, Barva: šedá |
| 3036725 | DP PS-5 | Distanční deska, Barva: červená |
| 3047109 | DS-UT 2,5/4 | Segment krytu, Barva: šedá |
| Montáž | | |
| 3047196 | ATP-UT-QUATTRO | Oddělovací deska oddílů, Délka: 69,7 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 52,5 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá |
| 0800886 | E/NS 35 N | Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15 |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| Můstky | | |
| 3030161 | FBS 2-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3030174 | FBS 3-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená |
| 3030187 | FBS 4-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená |
| 3030190 | FBS 5-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená |
| 3030213 | FBS 10-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená |
| 3030226 | FBS 20-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená |
| 3038930 | FBS 50-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená |
| Nářadí | | |
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
| Značení | | |
| 0818108 | UC-TM 5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm |
| 0824581 | UC-TM 5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm |
| 0828734 | UCT-TM 5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm |
| 0829595 | UCT-TM 5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm |
| 3047923 | WS UT 2,5 | Výstražný štítek pro svornice UT |
| 0811228 | X-PEN 0,35 | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm |
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm |
| 0824962 | ZB 5 CUS | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm |

Zástrčka / adaptér

| | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Izolační dutinka, Barva: černá |
| 0201689 | MPS-IH BU | Izolační dutinka, Barva: modrá |
| 0201702 | MPS-IH GN | Izolační dutinka, Barva: zelená |
| 0201728 | MPS-IH GY | Izolační dutinka, Barva: šedá |
| 0201676 | MPS-IH RD | Izolační dutinka, Barva: červená |
| 0201663 | MPS-IH WH | Izolační dutinka, Barva: bílá |
| 0201692 | MPS-IH YE | Izolační dutinka, Barva: žlutá |
| 0201744 | MPS-MT | Zkušební zástrčka |
| 3032871 | PAI-4-N GY | Zkušební adaptér, Barva: šedá |
| 3030983 | PS-5 | Zkušební adaptér, Barva: červená |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | Zkušební zástrčka, Barva: červená |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | Zkušební zástrčka, Barva: červená |

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.