


RoHS Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■



Données

Données électriques

Nominal operating voltage	110 VDC
Tension de service max. admissible	150 VDC
Courant de référence (max.)	20 A
Nominal discharge current (8/20 μ s) per line	1 kA
Courant de choc (8/20 μ s) I_{max}	4.5



Voltage protection level (8/20 μ s)	\leq 300 VDC
Capacité	\leq 0,8 nF

Données de raccordement

Connections (number)	2
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	40 mm / 1.575 inch
Profondeur	70 mm / 2.756 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données du matériau




Couleur	gris
Charge calorifique	0.259 MJ
Poids	10.416 g















Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821868361
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145
	N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-002
	N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-005

	<p>N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-006</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-007</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-012</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-023</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-024</p>
	<p>N° art.: 248-501 Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte</p>	<p>www.wago.com/248-501</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-002 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-002</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-005 Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-005</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-006 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-006</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-007 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-007</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-012 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-012</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-017 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-017</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-023 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-023</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-024 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-024</p>

tools



N° art.: 210-720
Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Insulation stop



N° art.: 280-470
Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande

www.wago.com/280-470



N° art.: 280-471
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/280-471



N° art.: 280-472
Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/280-472

End plate



N° art.: 870-518
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2 mm

www.wago.com/870-518



N° art.: 870-519
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2 mm

www.wago.com/870-519

Jumper



N° art.: 280-482
Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; IN = IN borne

www.wago.com/280-482



N° art.: 280-483
Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; IN = IN borne

www.wago.com/280-483



N° art.: 280-484
Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; IN = IN borne

www.wago.com/280-484



N° art.: 280-485
Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; IN = IN borne

www.wago.com/280-485



N° art.: 280-490
Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; IN = IN borne

www.wago.com/280-490



N° art.: 280-492
Peigne de pontage alternant; isolé; 2 raccords; IN = IN borne

www.wago.com/280-492

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0
Oct 15, 2018

PDF
269,1 kB

Téléchargement

smartDATA

CAD data



3D Download 870-523/281-585

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.