


UKH 50 BU

Artikelnummer: 3009105

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009105>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, breedte: 20 mm, hoogte: 75,8 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A000
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 30 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	blauw
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

breedte	20 mm
lengte	75,5 mm
hoogte	75,8 mm
hoogte NS 35/15	83,5 mm
hoogte NS 32	81,5 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	150 A (bij een aderdoorsnede van 50 mm ²)
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I _N	150 A
nominale spanning U _N	1000 V
open zijwand	nein

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	16 mm ²
max. aderdoorsnede massief	70 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	6
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	2/0
min. aderdoorsnede soepel	25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	70 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	3
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	2/0
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	50 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	50 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	10 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	16 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	10 mm ²

2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	16 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	10 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	16 mm ²
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	24 mm
teststift	B10
schroefdraad	M6
min. aandraaimoment	6 Nm
max. aandraaimoment	8 Nm

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, VDE
 Zeichengenehmigung, BV, DNV, GL, PRS, CCA, IECCEB
 Scheme

Ex-toelatingen:

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx

aangevraagde toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0818069	UC-TM 10	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 9,6 x 10,5 mm
0824605	UC-TM 10 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 9,6 x 10,5 mm

0829142	UCT-TM 10	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 8,9 x 9,6 mm
0829623	UCT-TM 10 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 8,9 x 9,6 mm
0811228	X-PEN 0,35	Coderingsstift zonder inktpatroon, voor het handmatig beschrijven van coderingsschildjes, codering wisbestendig, lijndikte 0,35 mm
0824941	ZB 10 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 10,15 x 10,5 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 10,15 mm

bruggen

0201346	FBI 2-20	Vaste brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
0201317	FBI 3-20	Vaste brug, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig

gereedschap

1205082	SZS 1,2X8,0 VDE	Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,2 x 8,0 x 175 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
---------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

montage

3001763	AGK 10-UKH 50	Aftakklem, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, doorsnede: 0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, breedte: 10,2 mm, hoogte: 34,7 mm, kleur: grijs, montagetechniek: op basiselement
1201659	E/AL-NS 32	Eindsteun, als eindbevestiging van de UKH 50 - UKH 240, wordt op de montagerail NS 32 geschoven en met 2 schroeven vastgezet, dikte: 10 mm, kleur: aluminium
1201662	E/AL-NS 35	Eindsteun, als eindbevestiging van de UKH 50 - UKH 240, wordt op de montagerail NS 35 geschoven en met 2 schroeven vastgezet, dikte: 10 mm, kleur: aluminium
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15


1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

stekers/adapters

3009228	UKH 50 EP	Inlegprofiel, kleur: zilverkleurig
---------	-----------	------------------------------------

Tekeningen



Maatschets



schakelschema



schematekening



Aansluiting van aluminiumaders. Andere aanwijzingen in het download-bereik

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden