

CK1,6-ER-1,50BU AG


Référence: 1884115



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1884115>

Contact femelle roulé, avec contacts uniques, argenté, 0.5 mm² ... 1.5 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 163815
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 529 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques électriques

Remarque	pour porte-contacts HC-D...R et VC-D...R, la qualité du raccordement serti est déterminée par DIN EN 60 352-2
Résistance de contact	5 mΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Caractéristiques mécaniques

Section raccordable	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Section raccordable AWG	20 ... 16
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	3,5 mm +1
Cycles d'enfichage	≥ 500

Caractéristiques générales

Version	Contact individuel femelle
Série	VC-D
Mode de raccordement	Raccordement serti
Conseils pour le montage	L'utilisation de contacts dorés est recommandée pour des tensions < 5 V et des courants < 5 mA.
Instruction pour le montage	pour HC-D...R, VC-D...R. Démontage :- faire glisser la pointe de l'outil de déverrouillage (VC-EW 1,6) par l'avant dans le contact femelle ; - en tirant sur le fil, vous pouvez extraire le contact du porte-contacts.

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	plaqué argent

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1884869	VC-EW 1,6	Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...
Outil		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section
1884843	CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT	Pince à sertir pour contacts enroulés CK 1,6-ER... et ...-BR..., 0,5-1,5 mm ²

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques