


Kontaktzahlen

# 4-64



Leiterplattenverbinder, 2-reihig, low-profile mit 5,5 mm Bauhöhe

Bezeichnung      Kontaktzahlen      Bestell-Nummer      Maßzeichnung      Maße in mm


**Leiterplattenverbinder<sup>2)</sup>**  
 2-reihig  
 Standard  
 low-profile-Version

4	09 18 104 9622
6	09 18 106 9622
8	09 18 108 9622
10	09 18 110 9622
14	09 18 114 9622
16	09 18 116 9622
20	09 18 120 9622
24	09 18 124 9622
26	09 18 126 9622
30	09 18 130 9622
34	09 18 134 9622
40	09 18 140 9622
50	09 18 150 9622
60	09 18 160 9622
64	09 18 164 9622


Kontaktzahlen	A $\pm 0,38$	B $\pm 0,10$
4	10,38	2,54 x 1 = 2,54
6	12,92	2,54 x 2 = 5,08
8	15,46	2,54 x 3 = 7,62
10	18,00	2,54 x 4 = 10,16
14	23,08	2,54 x 6 = 15,24
16	25,62	2,54 x 7 = 17,78
20	30,74	2,54 x 9 = 22,86
24	35,78	2,54 x 11 = 27,94
26	38,32	2,54 x 12 = 30,48
30	43,40	2,54 x 14 = 35,56
34	48,48	2,54 x 16 = 40,64
40	56,10	2,54 x 19 = 48,26
50	68,80	2,54 x 24 = 60,96
60	81,50	2,54 x 29 = 73,66
64	86,58	2,54 x 31 = 78,74

**Leiterplattenverbinder<sup>2)</sup>**  
 2-reihig  
 Gekröpfte  
 low-profile-Version  
 mit 2 gekröpften  
 Kontakten auf jeder  
 Steckverbinderseite

4	09 18 104 9422
6	09 18 106 9422
8	09 18 108 9422
10	09 18 110 9422
14	09 18 114 9422
16	09 18 116 9422
20	09 18 120 9422
24	09 18 124 9422
26	09 18 126 9422
30	09 18 130 9422
34	09 18 134 9422
40	09 18 140 9422
50	09 18 150 9422
60	09 18 160 9422
64	09 18 164 9422



**Montagelochungen**



<sup>1)</sup> Zulässige Abweichung beliebiger Teile zueinander:  $\pm 0,05$   
<sup>2)</sup> Nicht freigegeben für die Verwendung mit halogenfreien Flachleiterkabeln

SEK