

# USB2.0-ról RS422/485-re átalakító

Verzió: 11/13  
CE

Rend. sz.: 1000183

## Rendeltetészerű használat.

Ez a termék egy RS422/485-interfészsel rendelkező készüléknek egy számítógép USB-portjával való összekötésére szolgál.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- USB-RS422/485-kábel
- 9-pólusú adapter SubD csatlakozó csavaros kapcsokon
- meghajtó CD
- használati útmutató

## Biztonsági tudnivalók:



A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a szavatosság és a garancia nem érvényes. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való!
- A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, mert ez által károsodhat. A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek vagy erős rezgéseknek kiténi.
- Óvja a kábelt az éles szélektől.
- Az egyútt szállított adapter (9-pólusú csatlakozó csavaros kapcsokon) nincs házbán. Vigyázzon ezért arra, hogy ne jöhessen létre rövidzár a kártyán, mivel attól az összes csatlakoztatott készülék károsodhat.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében. Fulladás veszélye!
- Ha olyan kérdések merülnek fel Önben, amelyekre a jelen útmutatóban nem kapott választ, lépjen kapcsolatba műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy más szakemberrel.

## Csatlakoztatás és a meghajtó telepítése



Ennek a használati útmutatónak az elkészülési idejében az összes meghajtó az egyútt szállított CD „Y-1081 & Y-1082 USB TO RS485” könyvtárában volt található.

Az újabb verzióknál a meghajtó-CD esetleg módosulhat.

- Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
- Dugja be az USB-RS422/485-kábel USB-dugóját számítógépe USB-portjába.
- A Windows felismeri az új hardvert, és telepíti az egyútt szállított CD-ről a szükséges meghajtót.



Ha a meghajtó (pl. az újabb verziók meghajtó-CD-jén) nincs kicsomagolt formában, akkor először pl. a CD telepítőszoftverét kell elindítani.

- Az adapter 9-pólusú SubD-dugója most összeköthető egy készülék megfelelő RS422/485-portjával.

## RS422/485-adapter csavaros kapcsokon

A szállítás része egy kis adapter csavaros kapcsokon. Ez egy RS422/485-összeköttetés egyszerű összekábelezésére alkalmas.

A csavaros kapcsok bekötésekor vegye figyelembe a kártyán lévő feliratokat.



## Eltávolítás



Az elektromos és elektronikus készülékek nem valók a háztartási szemétbe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## Műszaki adatok

Csatlakozás: USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilis)

Tápáramellátás .....USB-n keresztül, <100 mA

Az RS422/485 kábel hosszúsága.....Max. 1200 m-ig

Átviteli sebesség.....300 bps-től 1 Mbps-ig

Kábelhossz: .....kb. 70 cm

Környezeti hőmérséklet .....0°C-től +70°C-ig

Környezeti páratartalom.....10%-tól 90%-ig, relatív, nem kondenzálódó



Eza használati útmutató a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Minden jog, beleértve a fordítási jogát is, fenntartva. Mindennemű reprodukció, mint pl. fotómásolat, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó rendszerekbe való felvétel kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Utánnymás - kivonatos formában is - tilos.

A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és a kiviteli változtatások joga fenntartva.

© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE