

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINTOP® BS-M</b>	53017830 13.11.2013

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz  
 Kabelschonung  
 Funktionssicherung  
 Zur Sicherung flexibler Kabel




Automatisierung



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Optimale Zugentlastung



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.

Handgeräte  
 Roboterindustrie  
 Light- and Sound Anwendungen  
 Bewegliche Maschinenteile

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch  
 Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M  
 Version mit Reduziereinsatz zur Abdichtung kleinerer Kabelquerschnitte SKINTOP® BSR-M auf Anfrage  
 Versionen SKINTOP® BS M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® BS-M	1 / 3
--------------------	-------------------------	-------



U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® BS-M</b>	53017830 13.11.2013

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	BS M 20 x 1,5 PG 13,5
Klemmbereich ØF mm:	5-12
SW mm:	24
Gesamtlänge C mm:	102
Gewindelänge D mm:	13
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Auf Anfrage:	mit Reduzierdichtring
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Schutzart:	IP 68 - 5 bar IP 69 K in Vorbereitung
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® BS-M	2 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® BS-M</b>	53017830 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINTOP® BS-M	3 / 3
--------------------	-------------------------	-------