

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Teilmontageplatten mit und ohne Durchführung – SV 9673.682

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Teilmontageplatten mit und ohne Durchführung – SV 9673.682

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



## Produkt-Beschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Zusätzliche Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
<b>Material:</b>	Stahlblech, 2 mm, verzinkt
<b>Lieferumfang:</b>	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial Bei Ausführung mit Durchführung: Zusätzlich rechteckiger Ausschnitt mit Isolierstoffplatten zum Verschluss des Ausschnittes
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>EAN:</b>	4028177544031
<b>Zolltarifnummer:</b>	73269098

## Produkt-Merkmale

<b>Ausführung:</b>	ohne Durchführung
<b>Passend für:</b>	Gehäusotyp: TS 8 Breite: 800 mm
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 502 mm Höhe: 193 mm
<b>Passend für Funktionsräume:</b>	mit Höhe: 200 mm

## Approbationen

**Approbationen**                      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Erklärungen**                        Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Zertifikate**                         Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

**Dokumentationen**                Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos**                                Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen**                 Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Kennlinien**                         Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software**                 Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.