

Starter Set Raumklima



Artikel-Nr.: 142546A0



Produkteigenschaften

- Bedarfsgerechte und effiziente Heizungssteuerung per kostenloser Smartphone App
- Komfortable Steuerung Ihrer persönlichen Wohlfühltemperatur pro Raum
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Der Heizkörperthermostat ersetzt herkömmliche Thermostate und regelt die Raumtemperatur nach individuellen Bedürfnissen
- Der Fenster- und Türkontakt erkennt das Öffnen und Schließen von Fenstern und ermöglicht ein automatisches Absenken der Heizung
- Besonders zuverlässiges Homematic IP Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Das Starter Set Raumklima kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden

Technische Daten

Access Point:	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V)
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Heizkörperthermostat:	
Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	58 x 71 x 97 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m
Fenster- und Türkontakt:	
Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	102 x 15 x 20 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts

Logistische Daten

Artikelnummer	142546A0
EAN-Code	4047976425464
Kurzbezeichnung	HmIP-SK1
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1261,2 g

Lieferumfang

Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)
Heizkörperthermostat (Adapter Danfoss RA, RAV und RAVL, Stützring)
Fenster- und Türkontakt - optisch (Gehäuse in Weiß und Braun)
Batterien
Montagematerial
Bedienungsanleitungen