

Technaxx® Manual de usuario

4-Puertos USB Cargador Smart magnético TE10

Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de

4-puertos USB cargador universal magnético para dispositivos móviles (por ejemplo Smartphones) con entrada CC 5V

Características

- Carga de 4 dispositivos USB al mismo tiempo
- Carga rápida y eficiente con 6.8 A
- 2-pines cable de entrada CA para Europa
- IC inteligente para detección de auto-voltaje
- Protección contra exceso de voltaje y de corriente
- Indicador LED
- 35° ángulo de inclinación del soporte magnético
- Diseño en PCB contra interferencias y electricidad estática, para una carga estable
- Placa magnética sólida de neodimio para una firme sujeción
- Material de alta calidad resistente al fuego y a altas temperaturas
- Acabado suave encauchutado y almohadilla de caucho antideslizante
- Diferentes posibilidades para conectar la placa metálica al dispositivo móvil

IMPORTANTE: Es su responsabilidad comprobar las normas de seguridad de su zona, para garantizar un uso legal de este dispositivo.

Especificaciones técnicas

Cargador USB	Corriente de salida máx. 5V / 6.8 A
Corriente de salida individual (cargador USB)	2x 1.0A y 2x 2.4A
Fuente de alimentación (potencia de entrada)	CC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
Seguridad	5V 7A protección contra exceso de voltaje y de corriente
Material	ABS, vidrio antiincendios A0
Peso / Dimensiones	330 g / (Lo) 7,6 x (An) 7,6 x (Al) 7,6cm
Contenido del paquete	4-puertos USB cargador Smart magnético TE10, 2-pines cable de entrada CA, 1 placa metálica, Manual de usuario

Visión general del producto



Montaje de la placa

metálica

(1) Instale la placa metálica dentro de la carcasa del teléfono o de la tapa de la batería, directamente en la carcasa fuerte o en el dispositivo. En primer lugar limpie la superficie del dispositivo móvil, antes de pegar el soporte magnético en él.



Behind case = Carcasa posterior

Directly to device = Directamente al dispositivo

Directly to rugged cases = Directamente a carcasa fuertes

Directly battery cover = Directamente a la tapa de la batería

NOTA: Si elige no conectar la placa metálica al dispositivo móvil o a la carcasa, deje el apoyo de adhesivo de la placa metálica en su sitio. Coloque la placa entre el dispositivo móvil y el interior de la carcasa con la superficie metálica mirando a la carcasa.

Conecte **SOLO** el lado adhesivo de la placa pequeña al interior de la tapa trasera del compartimento de batería del dispositivo móvil, si el diseño y el espacio lo permiten. La placa se adherirá al soporte magnético a través de la tapa trasera de la batería.

<p>(2) Ponga el teléfono inteligente con la placa metálica sobre el soporte magnético. Será soportado con alta potencia magnética. Puede utilizar el teléfono inteligente con manos libres.</p>	
---	--

Función de carga


<p>En primer lugar conecte el cable EU de 2 pines en el puerto de 2 pines del cargador. Entonces, inserte el conector en la toma de corriente.</p>	
<p>Luego conecte el cable de carga USB de su dispositivo móvil en el puerto USB correspondiente del cargador. El dispositivo móvil conectado empieza a cargar automáticamente. La salida máxima de carga por USB son 5 V - 6,8 A. La placa magnética sostendrá el dispositivo móvil de manera firme en la superficie del cargador (véase la imagen).</p>	

Advertencias

- No intente desarmar, ni deje caer o sacuda el cargador. Esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños de los mecanismos o las placas de circuito internas.
- No exponga el cargador a un ambiente con mucha humedad o alta temperatura, mucho calor o a la luz directa del sol, situaciones de humedad o subacuáticas.
- Mantenga limpia la superficie del cargador, pero no utilice disolventes orgánicos.
- Mantenga el cargador alejado del alcance de los niños pequeños.



Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (-) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! **¡Riesgo de lesiones!** ¡No tire nunca las pilas al fuego! **¡Riesgo de explosión!**



Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania