

Camelion®

Aufladbare Werkstattleuchte



Modell: S20

Bedienungsanleitung

Zu Ihrer Sicherheit


Vielen Dank für den Kauf dieses CAMELION-Produkts. Um Schäden an diesem Gerät oder Verletzungen an Ihnen oder anderen Personen zu vermeiden, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die folgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Einleitung

Haupteigenschaften:

- Leistungsstarke 8W COB LED Beleuchtung
- Zwei Beleuchtungsmodi - hoher Lichtstrahl / niedriger Lichtstrahl
- 360° drehbarer Ständer, kann in jede Richtung angepasst werden, bequem zur Hand zu tragen oder auf den Tisch stellen
- Spezielle Beschichtung, für ein besseres Aussehen und geschmeidigere Handhabung
- COB mit langer Lebensdauer: muss nicht ersetzt werden, extrem Energiesparend

Wie zu verwenden



Spezifikationen

- **Stromquelle:** Li-ion 18650, 3,7V, 4000mAh
- **Lichtquelle:** 8W COB LED
- **Lichtstrahl:**
hoch: 500lm niedrig: 300lm
- **Dauerhafte Betriebszeit:**
hoch: 2Std. Niedrig: 5Std.
- **Abmessungen:** 225 x 195 x 58mm
- **Zubehör:** USB Ladekabel L=1,2m

— 1 —

Aufladen der Werkstattleuchte

- Schließen Sie das Ladekabel an die DC-Buchse der Werkstattleuchte an, und schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an
- Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist
- Trennen Sie das Ladekabel nach dem Laden von der Buchse, und bringen Sie die Abdeckung richtig an.

* Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Werkstattleuchte aufladen

ACHTUNG

- Die Leuchte sofort aufladen, wenn die Akkuleistung schwach ist.
- Trennen Sie das Ladekabel nach dem Laden von der Buchse, und bringen Sie die Abdeckung richtig an.
- Um den Akku zu schützen, verwenden Sie das Gerät nicht an heißen Orten und stellen Sie es nicht an heißen Orten auf.
- Laden Sie das Gerät alle sechs Monate vollständig auf, um die Akkulebensdauer zu erhalten (einschließlich während der Lagerung).
- Um Augenverletzungen vorzubeugen, schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.
- Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Camelion is a registered trademark of Camelion Battery Co., Ltd.
All other brand names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

Copyright ©2018 Camelion Battery Co., Ltd. All rights reserved.



— 2 —

DE

MODEL	S20	PREPARED BY	D3	DESCRIPTION: 尺寸: 折合105x148mm; 材料: 128g的铜版; 颜色: 单黑; 装订方式: 单张折页
BRAND	CAMELION	ISSUE	德文	
S/O NO		ISSUE DATE	2018.03.06	
ITEM	英文说明书	REVISION	1...	
P/N	XX - XXX - XXX - XX	ART NO	1...	