



NAVODILA ZA UPORABO

USB-polnilnik Goobay 56746

Kataloška št.: 15 37 839



Kazalo

1 Varnostni napotki	2
1.1 Splošno	2
1.2 Stopnje opozoril	3
2 Opis in delovanje	3
2.1 Vtični polnilnik	3
2.2 Vsebina paketa	3
3 Predvidena uporaba	3
4 Priprave	4
5 Priklučitev in upravljanje	4
6 Tehnični podatki	4
7 Servisiranje, vzdrževanje, shranjevanje in prevoz	4
8 Opomba glede odgovornosti	5
9 Napotki za odstranjevanje	5
10 Izjava o skladnosti	5
Garancijski list	6

1 Varnostni napotki

1.1 Splošno

- Pred uporabo v celoti in pozorno preberite navodila za uporabo.
So sestavni del izdelka in vsebujejo pomembne napotke za pravilno uporabo.
- Navodila za uporabo shranite.
Tako jih boste imeli pri roki v primeru nejasnosti in predaje v uporabo tretji osebi.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Napotki glede ločitve od omrežja

Izdelek nima stikala za vklop/izklop in ga lahko uporabljate samo na dobro dostopnih električnih vtičnicah, tako da ga lahko v nujnem primeru in po uporabi hitro ločite od električnega omrežja.

- Naprava ni pod napetostjo samo takrat, ko je električni vtič izvlečen iz električne vtičnice.
- V nujnem primeru, po uporabi in v primeru nevihte izvalcite električni vtič iz električne vtičnice, tako da ga držite za ohišje!
- Ne odpirajte ohišja.
- Naprava naj NIKOLI ne deluje nenadzorovano!
- Inštalacijo, demontažo, vzdrževalna dela in popravila lahko izvaja samo usposobljen električar.

- Primerjajte tehnične podatke izdelka, električnega omrežja in perifernih naprav. Ti morajo biti identični.
- Izdelek ni primeren za otroke.
- Pokvarjenih izdelkov ne popravljajte sami, temveč se obrnite na trgovca ali na proizvajalca.
- Izdelka in opreme ne spreminjajte ali demontirajte.
- Preprečite obremenitve kot so vročina in mraz, mokrota in neposredna sončna svetloba ter vibracije in mehanski pritisk.
- Izdelek uporabljate samo v suhih prostorih.
- Obstaja nevarnost telesnih poškodb v primeru spotikanja in padca.

1.2 Stopnje opozoril

⚠ PREVIDNO

Opozorilo na nevarnosti, ki lahko pri neupoštevanju varnostnih napotkov vodijo do **telesnih poškodb**.

POZOR

Opozorilo na nevarnosti, ki lahko pri neupoštevanju varnostnih napotkov vodijo do **materialne škode**.

2 Opis in delovanje

2.1 Vtični polnilnik

Ta izdelek je vtični polnilnik za polnjenje in napajanje majhnih prenosnih naprav prek vtičev, ki so primerni za posamezne naprave, ali USB-priključka. Pretvarja omrežno napetost v majhno napetost 5 V.



Slika 1: Vtični polnilnik

2.2 Vsebina paketa

Vtični polnilnik, navodila za uporabo

3 Predvidena uporaba



Drugačna uporaba od uporabe, ki je opisana v poglavju "Opis in funkcija", ni dovoljena. Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Neupoštevanje in kršenje teh določil in varnostnih napotkov lahko vodi do hudih nesreč in telesnih poškodb ter materialne škode.

4 Priprave

- Primerjajte nazivno napetost, omrežno napetost in frekvenco izdelka in električnega omrežja.
- Izdelkov ne smete preobremeniti in upoštevajte tipsko tablico.

5 Priklučitev in upravljanje


⚠ PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb v primeru spotikanja in padca

- Varno položite kable.



1. Majhno prenosno napravo priključite na vtični polnilnik prek priključka Micro USB in/ali dodatnega USB-kabla.
2. Vtični polnilnik priključite na električno vtičnico.
3. Po uporabi ločite vse vtične povezave.
Izdelek nima upravljalnih elementov, ki bi jih lahko upravljali med uporabo.



Slika 2: Priklučitev in upravljanje

6 Tehnični podatki

Priključki: evro vtič, vtič Micro USB
Vhod: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Izhod: 5 V, 3,1 A
Mere: 99,5 x 47,7 x 28,2 mm
Teža: 84 g
Barva: črna

7 Servisiranje, vzdrževanje, shranjevanje in prevoz

Izdelek ne potrebuje vzdrževanja.

POZOR

Materialna škoda

- Za čiščenje uporabljajte samo suho in mehko krpo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev in kemikalij.
- Shranjujte na hladnem in suhem mestu.

- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, ga shranjujte na mestu, kjer ga otroci ne morejo doseči, in v suhem okolju, ki je zaščiteno pred prahom.
- Shranite originalno embalažo in jo uporabite v primeru transportiranja izdelka.

8 Opomba glede odgovornosti

§ Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb na izdelku, embalaži ali v navodilih za uporabo.

- Upoštevajte naše garancijske pogoje. Aktualno različico si lahko pridobite pod navedenimi kontaktnimi podatki.

9 Napotki za odstranjevanje



Evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Njihove sestavne dele je treba ločeno oddati za reciklažo ali odstranjevanje, saj lahko strupeni in nevarni sestavni deli v primeru nepravilnega odstranjevanja trajno škodijo zdravju in okolju.

Po zakonu ste kot potrošnik zadolženi, električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe brezplačno oddati proizvajalcu, na prodajnem mestu ali na primernih, javnih zbirališčih. O podrobnostih se lahko pozanimate na svoji občini. Na ta določila opozarja simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali/in na embalaži. S tem načinom recikliranja snovi, ponovno uporabo in odstranjevanjem odsluženih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja.

Št. OEEO: 82898622

10 Izjava o skladnosti



Goobay®, registrirana blagovna znamka podjetja Wentronic GmbH, z oznako CE izjavlja, da je izdelek v skladu s temeljnimi zahtevami in direktivami evropskih določil.

Goobay® je registrirana blagovna znamka podjetja Wentronic GmbH v Nemčiji in/ali drugih državah.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Nemčija



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **USB-polnilnik Goobay 56746**
Kat. št.: **15 37 839**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.