

20 mp-es hangfelvevő modul

Rendelési szám: 191083

Rendeltetésszerű használat

A hangfelvevő modulra 20 másodpercnyi zajt vagy beszédet vehetünk fel és játszhatunk le.

A modul táplálását egy 9 V-os tömbelem (nem része a szállításnak) adja, és ez által helytől függetlenül és teljesen veszélytelenül üzemeltethető. A modul önálló egységként, vagy más készülékbe beépítve „információs táblaként” nyerhet általános alkalmazást.

Ez a modul „nem a CE által bevizsgált” termék, és készülékekbe vagy önálló házba való beépítésre van tervezve. Alkalmazása esetén be kell tartani a CE-szabványok előírásait.

A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni és/vagy átépíteni.

Biztonsági előírások

- A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért sem.
- A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is elvesz a garancia.
- A készülék nem gyerek kezébe való.
- Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
- Ne játsszuk le a zajokat közvetlenül a fülünkönél.

Üzembeállítás és kezelés

Az üzemhez egy 9 V-os tömbelemre van szükség (nem része a szállításnak).

Csatoljuk rá az elemkapcsokat egy új 9 V-os elemre.

Beszéd-/zajfelvétel

A beszédfelvételhez nyomjuk meg a főkártyán kívül elhelyezkedő gumi-nyomógombot, és tartjuk addig nyomva, amíg felvételt akarunk készíteni. Egy piros jelzőfény jelzi a felvételi üzemmódot. Beszéljünk kb. 8 cm távolságból közvetlenül a hangszóróra, amely felvételkor mikrofon gyanánt szolgál. 20 másodperc múlva a felvételi folyamat automatikusan megszakad.

Beszéd-/zaj lejátszása

A beszéd lejátszásához nyomjuk meg a főkártyán elhelyezkedő gumi nyomógombot egyszer. A felvétel tartalmát most visszahallgatjuk.

A lejátszási minőség javítás érdekében építsük be a hangszórót egy hátulról zárt dobozba.

Az elemek berakása/cseréje

Elemcserére akkor van szükség, ha csökken a hangerő, vagy a készülék már nem működik. Ajánlatos a kimerült elemeket azonnal kivenni, hogy megelőzzük az elemek kifolyásából származó károsodást.

A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	9 V= (6F22 típusú tömbelem)
Áramfelvétel:	kb. 40 mA (lejátszás)
Üzemélettartam:	kb. 1000 lejátszási ciklus
Tömeg:	12 gramm (elem nélkül)
Méret (h x sz x ma):	45 mm x 25 mm x 6 mm