

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW O MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 0252111665 |
| Typ | CLI C 02-3 GE/SW O MP |
| Ausführung | Leitermarkierer, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190025311 |
| VPE | 200 Stück |

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW O MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Länge | 3 mm | Breite | 3,4 mm |
| Höhe | 4 mm | Tiefe | 3,5 mm |
| Nettogewicht | 0,04 g | | |

Markierungen

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck-Farbe | schwarz |
| Aufdruckverfahren | Laserdruck | Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0 | Cadmium | Nein |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | gelb | Isolationsdurchmesser, max. | 3 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm ² |
| Leiteraußendurchmesser | 1 - 3 mm | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht | Silikone | Nein |
| Stiftbeschriftbar (Sti) | Nein | Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 | | |

Zulassungen

Zulassungen

Datenblatt

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW O MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW O MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Sonstige



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| 0560001741 | CLI R 02-3 BL/SW - | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau | 4008190990107 | 10 Stück |
| 0560001739 | CLI R 02-3 RT/SW + | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: rot | 4008190990145 | 10 Stück |

Sonderzeichen



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|----------|
| 0560001745 | CLI R 02-3 GE/SW ET | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990121 | 10 Stück |
| 0560001749 | CLI R 02-3 GE/SW . | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990138 | 10 Stück |
| 0560001743 | CLI R 02-3 GE/SW / | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990114 | 10 Stück |
| 0560001738 | CLI R 02-3 GE/SW + | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990084 | 10 Stück |

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW O MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|---|--|------------------------|
| 0560001740 CLI R 02-3 GE/SW - | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990091 10 Stück |
|---|--|------------------------|

0 - 9



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| 0560001519 | CLI R 02-3 GE/SW 6 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190019129 | 10 Stück |
| 0560001507 | CLI R 02-3 GE/SW 2 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190083137 | 10 Stück |
| 0560001525 | CLI R 02-3 GE/SW 8 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190154875 | 10 Stück |
| 0560001510 | CLI R 02-3 GE/SW 3 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190046941 | 10 Stück |
| 0560001504 | CLI R 02-3 GE/SW 1 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190046590 | 10 Stück |
| 0560001522 | CLI R 02-3 GE/SW 7 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190185213 | 10 Stück |
| 0560001501 | CLI R 02-3 GE/SW 0 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190063498 | 10 Stück |
| 0560001516 | CLI R 02-3 GE/SW 5 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190188436 | 10 Stück |
| 0560001528 | CLI R 02-3 GE/SW 9 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 | 4008190141516 | 10 Stück |

**Leitermarkierer
CLI C 02-3 GE/SW O MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

mm, PVC, weich, ohne
Cadmium, Farbe: gelb

Montagedorne einzeln



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|------------------------|---|---------------|----------|
| 0559900000 | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | Leitermarkierer, Montagedorn, 150 x 2 mm, POM, Farbe: rot | 4008190081645 | 20 Stück |

A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| 0560001699 | CLI R 02-3 GE/SW Z | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990077 | 10 Stück |
| 0560001670 | CLI R 02-3 GE/SW Q | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989989 | 10 Stück |
| 0560001640 | CLI R 02-3 GE/SW B | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989835 | 10 Stück |
| 0560001648 | CLI R 02-3 GE/SW F | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989873 | 10 Stück |
| 0560001642 | CLI R 02-3 GE/SW C | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 | 4008190989842 | 10 Stück |

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW O MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|---|--|------------------------|
| | mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | |
| 0560001654 CLI R 02-3 GE/SW I | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989903 10 Stück |
| 0560001675 CLI R 02-3 GE/SW S | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990008 10 Stück |
| 0560001672 CLI R 02-3 GE/SW R | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989996 10 Stück |
| 0560001658 CLI R 02-3 GE/SW K | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989927 10 Stück |
| 0560001650 CLI R 02-3 GE/SW G | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989880 10 Stück |
| 0560001652 CLI R 02-3 GE/SW H | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989897 10 Stück |
| 0560001662 CLI R 02-3 GE/SW M | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989941 10 Stück |
| 0560001684 CLI R 02-3 GE/SW W | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990046 10 Stück |
| 0560001668 CLI R 02-3 GE/SW P | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989972 10 Stück |
| 0560001682 CLI R 02-3 GE/SW V | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990039 10 Stück |
| 0560001646 CLI R 02-3 GE/SW E | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989866 10 Stück |
| 0560001638 CLI R 02-3 GE/SW A | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989828 10 Stück |
| 0560001693 CLI R 02-3 GE/SW X | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990053 10 Stück |

Erstellungs-Datum 20. Februar 2013 17:36:14 MEZ

Datenblatt

Leitermarkierer CLI C 02-3 GE/SW O MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|---|--|------------------------|
| 0560001660 CLI R 02-3 GE/SW L | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989934 10 Stück |
| 0560001678 CLI R 02-3 GE/SW T | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990015 10 Stück |
| 0560001664 CLI R 02-3 GE/SW N | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989958 10 Stück |
| 0560001697 CLI R 02-3 GE/SW Y | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990060 10 Stück |
| 0560001680 CLI R 02-3 GE/SW U | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190990022 10 Stück |
| 0560001656 CLI R 02-3 GE/SW J | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989910 10 Stück |
| 0560001644 CLI R 02-3 GE/SW D | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989859 10 Stück |
| 0560001666 CLI R 02-3 GE/SW O | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190989965 10 Stück |

internat. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| 0560001513 | CLI R 02-3 GE/SW 4 | Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 3.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb | 4008190186081 | 10 Stück |