


PST 1,3/ 2-5,0-SF


Obj.č.: 1805627

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805627>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení, Napětí a proud jsou závislé na použité zástrčné svorce. Platná je vždy hodnota slabší komponenty. Počet pólů nad 16 na vyžádání. Lišta s trny je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Údaje

EAN	 4 046356 680035
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00222 kg
Informace v katalogu	Strana 417 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
15.07.2011


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	5 mm
Počet pólů	2

rozměry kolíku	1,3 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,5 mm

Technická data

Rodina výrobků	PST 1,3/..-SF
skupina izolačního materiálu	IIIa
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
jmenovité napětí (III/2)	320 V
jmenovité napětí (II/2)	600 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A (V závislosti na použité zástrčce)
Jmenovité napětí U_N	250 V
Zatěžovací proud maximální	12 A (V závislosti na použité zástrčce)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.