

**HDC - Gehäuse
HDC IP68 16B TSS 1PG21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Die neuen seewasserbeständigen und höchst schlagfesten RockStar®-Gehäuse in IP68 und IP69K sind für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen entwickelt und für die hohen Vibrationsanforderungen nach der DIN EN 61373 Kat 2 (Drehgestell) ausgelegt worden. Damit eignet sich diese Gehäusefamilie hervorragend für den störungs- und wartungsfreien Betrieb von schweren Steckverbindern in der Transport- und Verkehrstechnik sowie in der Energietechnik und in Anwendungen mit extremen Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1082830000
Typ	HDC IP68 16B TSS 1PG21
Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP 68, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21
GTIN (EAN)	4032248846047
VPE	1 Stück

Datenblatt

**HDC - Gehäuse
HDC IP68 16B TSS 1PG21**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 600 g

Abmessungen

Länge Gehäuse	110,5 mm	Breite Gehäuse C	58 mm
Höhe Gehäuse B	164 mm	Kabeleingang	mit Gewinde

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss

Ausführung

Ausführung Gehäuse	Steckergehäuse	Baugröße	6
Bauform	Standard	Oberteil/Unterteil/Deckel	Oberteil
Ausführung Verschlussystem	Schraubverschluss	Kabeleingang	mit Gewinde
Größe Kabeleingänge	PG 21		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-14-34-19	eClass 7.0	27-44-05-15
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt**HDC - Gehäuse
HDC IP68 16B TSS 1PG21**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen