



Montageflansch für Lautsprecherständer



Mikrofon im Lieferumfang enthalten



Rollen ermöglichen einfachen Transport



## iPA03

Portables PA-System mit iPod Dock

### EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarkes 2-Wege Lautsprechersystem
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie mit Ladeanzeige für mindestens 6 Stunden Betrieb bei Volllast\*
- Professionelle Mikrofon im Lieferumfang
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Rollen und versenkbarer Griff für einfachen Transport
- Boxenflansch für 3,5mm Boxenständer auf der Unterseite

### 4 UNABHÄNGIG REGELBARE EINGÄNGE FÜR:

- iPod:
- Songwiedergabe und Aufkaden Ihres iPod, iPod Mini oder iPod Nano
- Mikrofon:
- XLR oder 6,3mm Klinkenanschluss
- Instrument:
- 6,3mm Klinknbuchse zum Anschluss einer Gitarre, eines Keyboards, anderer Instrumente oder eines weiteren Mikrofons
- CD/MP3-Player:
- RCA Linepegeleingang für CD-Player, MP3- Player oder andere Audiogeräte

### DIE TRANSPORTABLE PA FÜR JEDEN JOB!

Ideal für Freiluftveranstaltungen, Geschäftsmeetings, Auftritte und Sportevents ist der iPA03 die perfekte Lösung für Musiker, Entertainer und Veranstalter. Dank der ausdauernden, wiederaufladbaren Batterie, der robusten Aluminiumkonstruktion des Gehäuses und dem transportablen Designs kann der iPA03 jederzeit überall eingesetzt werden. Die Ausstattung des leistungsstarken Verstärkers mit vier Anschlüssen für Mikrofone, Instrumente, CD/MP3-Playern und dem integrierten iPod Dock garantiert den Erfolg Ihrer Events.



### TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	AC 100-120V/ 60Hz 220-240V/ 50Hz
Ausgangsleistung (Peak)	22 W
Ausgangsleistung (RMS)	15 W, 1% THD
Frequenzgang	70 Hz - 50kHz ±3 dB
Boxenständerflansch	Standard-Boxenflansch, kompatibel mit
Produkten der	meisten Hersteller
	o Tiefe 80mm (3.15")
	o Durchmesser 35.5mm (1.40")
Ladedauer der internen iPA03 Batterie	weniger als 4 Stunden
Betriebsdauer	Über 6 Stunden* bei voller Leistung mit voller Batterieladung.

\*Beachten Sie: Die Batterieleistung kann auf Grund von Temperatur, Alter und Lautstärke variieren.