

Gerätemarkierer THM MT30X 65/35 SI/G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die **ThermoMark** Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1751830004
Typ	THM MT30X 65/35 SI/G
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 65 x 35 mm, Polyesterfilm, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4032248001774
VPE	1 Stück

Gerätemarkierer THM MT30X 65/35 SI/G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	65 mm	Breite	35 mm
Nettogewicht	395,5 g		

Markierungen

Anzahl je Rolle	1.000	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	silber	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiterausendurchmesser	
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Nein
PrintJet	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Ja
Werkstoff	Polyesterfilm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Klebeetikett für Schaltgeräte und Module
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--