

## Leitermarkierer SF 1/21 MC NE GE V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



**SlimFix** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1918610000</a>
Typ	SF 1/21 MC NE GE V2
Ausführung	Leitermarkierer, MultiCard, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248554461
VPE	400 Stück

## Leitermarkierer SF 1/21 MC NE GE V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	21 mm	Breite	3,2 mm
Höhe	3,2 mm	Nettogewicht	0,288 g

### Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	2,1 mm
Laserdruckerbeschriftbar	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser	1,7 - 2,1 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Ja
Schriftfeldgröße	21x3,2 mm	Silikone	Nein
Speed-Marking-Laser	Ja	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-03
eClass 7.0	27-14-91-03		

### Produkthinweise

Produktbeschreibung SlimFix aus V2- Material sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Der SF V2 aus halogenfreiem Material hat gute mechanische- und Bedruckeigenschaften. Empfohlene Schriftart mit dem PrintJet ist Arial. Das SF- Tool erlaubt eine einfache Montage.

- halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- SFX montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6mm)

### Zulassungen

Zulassungen