

**Crimpkontakte
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1601750000
Typ	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG
Ausführung	Schwere Steckverbinder, Kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, CM 10, CM BUS (CSB), Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 1, gedreht, Kupferlegierung
GTIN (EAN)	4008190134280
VPE	100 Stück

Datenblatt

**Crimpkontakte
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,55 g	Durchmesser	3,5 mm
--------------	--------	-------------	--------

Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	1,6 mm	Herstellungsverfahren	gedreht
Abisolierlänge Bemessungsanschluss	8 mm	Typ	Stift
Anschlussart	Crimpsanschluss	Werkstoff	Kupferlegierung
Durchgangswiderstand	≤ 4mΩ	Oberfläche	Silber

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000796	ETIM 3.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-02
eClass 7.0	27-44-02-04		

Produkthinweise

Hinweistext Zubehoer	Weiteres Zubehör siehe Kapitel J Werkzeuge siehe Kapitel K
----------------------	--

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt


**Crimpkontakte
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zeichnungen



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,14 - 0,37 mm ²	AWG 26-22 8 mm
0,50 mm ²	AWG 20 8 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18 8 mm
1,50 mm ²	AWG 16 8 mm
2,50 mm ²	AWG 14 8 mm



**Crimpkontakte
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Kontaktlösewerkzeuge



Weidmüller bietet eine Vielzahl von Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-Bearbeitungswerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1866730000	REMOVAL TOOL HD	Werkzeuge, Kontaktlösewerkzeug	4032248437054	1 Stück

Crimpwerkzeuge



Weidmüller bietet eine Vielzahl von Crimpwerkzeugen, Kontaktlösewerkzeugen und LWL-Bearbeitungswerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9205430000	CTIN CM 1.6/2.5	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14 mm ² , 6 mm ² , 4-Indent-Crimp	4032248733446	1 Stück
9018490000	CTX CM 1.6/2.5	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14 mm ² , 4 mm ² , W-Crimp	4008190884598	1 Stück