

**Zubehör**  
**TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Die Montage der aktiven und passiven Komponenten und der intelligenten Module erfolgt auf Tragschienen. Tragschienen sind, entsprechend den unterschiedlichen Einsatzbereichen, aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff gefertigt und in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">051450000</a>
Typ	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Ausführung	Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl, 2000 mm, verzinkt
GTIN (EAN)	4008190046019
VPE	2 m

# Datenblatt

## Zubehör TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	2.000 mm	Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm	Nettogewicht	312,5 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

### Bemessungsdaten

Normen	DIN EN 60715
--------	--------------

### weitere technische Daten

Ausführung	mit Langloch	Einbauhinweis	Direktmontage
------------	--------------	---------------	---------------

### Systemkennwerte

Produktfamilie	Zubehör	Tragschiene	TS 35
----------------	---------	-------------	-------

### Tragschiene

Bestückungsloch-Durchmesser (D)	5,2 mm	Bohrloch, geschlitz	Ja
Bohrlochabstand, mittig	36 mm	Bohrlochdurchmesser	5,2 mm
Einbauhinweis	Direktmontage	Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm <sup>2</sup>
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt
Schlitzabstand	11 mm	Schlitzbreite	5,2 mm
Schlitzlänge	25 mm	Stärke	1 mm
Werkstoff	Stahl		

### Werkstoffdaten

Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahl
Farbe	grau		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001285	ETIM 3.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-06-04
eClass 5.1	27-14-06-04	eClass 6.0	27-14-11-43
eClass 7.0	27-14-11-43		

### Zulassungen

Zulassungen
-------------

**Zubehör  
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Für Montage auf TS 35**



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1723800000</a>	BS 35II KLBUE HOLDER	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl, 35 mm	4008190377038	10 Stück

**TSTW**



Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0178100000</a>	TSTW 5/M5	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl, 72 mm	4008190059651	10 Stück
<a href="#">0164000000</a>	TSTW 6/M6	Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl, 72 mm	4008190095345	10 Stück

## Zubehör TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Adapter für Tragschienen




#### Aufrasten, fertig!

Von der Leiterplatte in den Schaltschrank: Rast- oder Montagefüße sind das Bindeglied zwischen Steckverbinder und Tragschiene. Passend für die gängigen Standardgrößen: TS 15 oder TS 35. Als Kombifuß oder Variante. Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar montage- und servicefreundlich. Der Montagefuß für die Tragschiene ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer Anschlussstechnik von der der Baugruppe über das Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet Patchwork-Lösungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0646260000</a>	MOFU 35/LO/1	Zubehör, Montagefuß, Polyamid 66	4008190178574	20 Stück

### Für Tragschiene TS 35



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0383560000</a>	EW 35	Zubehör, Endwinkel	4008190181314	50 Stück
<a href="#">1061200000</a>	WEW 35/2	Zubehör, Endwinkel	4008190030230	100 Stück
<a href="#">1059000000</a>	WEW 35/1	Zubehör, Endwinkel	4008190172282	50 Stück

## Zubehör TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Schienenhalter



60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden. Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an Lösungsvorschlägen.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0494920000</a>	SH 2	Zubehör, Schienenhalter, KrG, 40 mm	4008190007584	10 Stück

### Zubehör Schirmanschlussklemmen



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutiger Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1080100000</a>	WSH 5	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 99 mm	4008190965143	10 Stück
<a href="#">1068700000</a>	WSH 1	W-Reihe, Schienenhalter, PA 66 GF 30, 110 mm	4008190118389	10 Stück
<a href="#">1080200000</a>	WSH 6	W-Reihe, Schienenhalter, Wemid, 147 mm	4008190965150	10 Stück


**Zubehör  
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**TST**

Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0101700000</a>	TST 2/M6	Zubehör, Tragschienenträger, Stahl, 84 mm	4008190069254	10 Stück

**FM**

Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0687900000</a>	FM 4/TS35	Zubehör, Montagefuß, Stahl, blank	4008190086459	40 Stück