



EMG 90-LG/SET

Obj.č.: 2907884


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907884>

Souprava pouzdra elektroniky skládající se z modulu elektroniky a tiskových svorkových bloků, rastr 5

Údaje	
EAN	 4 017918 147983
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,20152 kg
Informace v katalogu	Strana 713 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vlákný vyztužený polykarbonát
Barva	zelená

Rozměry / póly

Délka	75 mm
-------	-------

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	90 mm
Počet pólů	34
Měřítka rastru	5 mm

Technická data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	4,1 W 4,6 W 7,5 mm
	5 W 5,7 W 15 mm
	6,1 W 7,1 W 52 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2941824	EMG 90-ZE	Mezikus, pro zvětšení objemu konstrukce
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
Obecně		
2946272	P 1-EMG 90	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
Značení		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
2945396	EMG 90-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm
2945406	EMG 90-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 90 mm
2944300	EMG 90-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 90 mm

Sady produktů

Informace	Popis	Popis výrobku
Allgemein		
2946256	EMG 90-LG	Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopu
1711026	MKDS 3/ 2	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
1711039	MKDS 3/ 3	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
1711042	MKDS 3/ 4	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Rozteč 5 mm

a = osaditelná plocha 38 mm v krytu

b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře



1 = horní hrana desky plošných spojů

B = šířka pouzdra

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.