

1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A termék legfeljebb négy USB készülék töltésére és működtetésére alkalmas. A készlet egy hálózati adapterből, négy cserélhető csatlakozódugó-adapterből és egy szivargyújtó-adapterből áll. A hálózati adapter tápellátása háztartási dugaszolóaljzatról (100-240 V AC, 50/60 Hz) biztosítható. A szivargyújtó-adapter a gépjármű szivargyújtó-csatlakozójáról kapja a tápellátást (12-13,8 V DC, a plusz pólus van belül). Mindkét készülék 5 V DC feszültséget és egyenként legfeljebb 1000 mA kimeneti áramot szolgáltat. A hálózati adapter vagy a szivargyújtó-adapter túlterhelése esetén (pl. rövidzárlat vagy tartósan nagy áramfelvétel miatt) a mindenkori kimenet leszabályoz. Kedvezőtlen környezeti feltételek mellett a működtetés nem megengedett. Kedvezőtlen környezeti körülmények:

- nedvesség, vagy túl magas páratartalom
- por és éghető gázok, gőzök vagy oldószerek.

A terméket alátettük EMC vizsgálatnak, és megfelel a hatályos európai és nemzeti irányelvek követelményeinek. A CE megfelelőséget tanúsító nyilatkozatok a gyártónál találhatóak.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez (pl. rövidzár, tűz, áramütés stb.) vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

2. A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

Szivargyújtó-adapter, CPS 5-5W 2USB•
 Hálózati adapter FPPS 5-5W 2USB•
 4 cserélhető csatlakozódugó-adapter
 Használati útmutató

3. JELMAGYARÁZAT



Csak száraz beltéri helyiségben használható.



II. érintésvédelmi osztály (kettős, vagy megerősített szigetelés)

4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszti a szavatosság/garancia. Közvetett károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasításban foglaltak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező anyagi károkért és személyi sérülésekért semmilyen felelősséget sem vállalunk. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

Az útmutatóban felkiáltójellel jelöltük azokat a fontos tudnivalókat, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni.

Személyek / termék biztonsága

A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyerekektől.

Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

A terméket nem érheti erős mechanikai igénybevétel.

A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgéseknek vagy nedvességnek kitenni.

Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és az üzemelés során ne takarja le a készüléket.

A terméket üzemben kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni véletlen bekapcsolását, ha további működése már nem biztonságos. Biztonságos üzemelés nem lehetséges, ha a készüléken látható sérülések vannak,

nem működik rendeltetésszerűen,

hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy erős terhelés érte szállítás közben.

Egyebek

A készülék javítását csak szakember, ill. szakszerviz végezheti.

Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, amelyekre az útmutatóból nem kapott választ, rendelkezésére áll műszaki ügyfélszolgálatunk a következő címen és telefonszámon:

Voltcraft®
 D-92242 Hirschau, Lindenweg 15, Deutschland, Tel.: +49 180 / 586 582


7.

5. ÜZEMBE HELYZÉS

FPPS 5-5W 2USB hálózati adapter

Válassza ki a négy mellékelt csatlakozódugó-adapter egyikét, és illessze be oldalhelyesen a hálózati adapter alsó oldalán található nyílásba. Tolja az adaptert az USB csatlakozók irányába, amíg az hallhatóan be nem pattan.

- USA/Japán
- Európa (CH és GB kivételével)
- Nagy-Britannia
- Ausztrália



- Ha ki szeretné venni az adaptert, akkor egy megfelelő eszközzel (pl. csavarhúzóval vagy golyóstoll hegyével) nyomja le a reteszelőkart. Ezután tolja az adaptert az USB csatlakozók felől kifelé, majd vegye ki.
- Dugja be a hálózati adaptert egy háztartási dugaszolóaljzatba.
- A hálózati adapter tetején található piros LED világit, és jelzi, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- Most kössön össze egy kikapcsolt USB készüléket a hálózati adapter egyik USB csatlakozójával.
- Csak a csatlakoztatás után kapcsolja be az USB készüléket.
- Kapcsolja ki az USB készüléket, mielőtt leválasztja a hálózati adatterről.
- Húzza ki a dugaszolóaljzatról a hálózati adaptert, ha már nem használja.

A hálózati adapterhez csatlakoztathat egyetlen USB készüléket is, ha annak áramfelvétele legfeljebb 1000 mA. Amennyiben még egy USB készüléket csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a két USB készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg az 1000 mA-t.

CPS 5-5W 2USB szivargyújtó-adapter

- Dugja be a szivargyújtó-adaptert a gépjármű egyik szivargyújtó-csatlakozójába (12 - 13,8 V DC, a plusz pólus van belül).
- A szivargyújtó-adapter piros LED-je világit, és jelzi, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- Most kössön össze egy kikapcsolt USB készüléket a szivargyújtó-adapter egyik USB csatlakozójával.
- Csak a csatlakoztatás után kapcsolja be az USB készüléket.
- Kapcsolja ki az USB készüléket, mielőtt leválasztja a szivargyújtó-adapterről.
- Húzza ki a szivargyújtó-csatlakozóból a szivargyújtó-adaptert, ha már nem használja.

- Csatlakoztathat egyetlen USB készüléket is a szivargyújtó-adapterhez, ha annak áramfelvétele legfeljebb 1000 mA. Amennyiben még egy USB készüléket csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a két USB készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg az 1000 mA-t.
- A szivargyújtó-csatlakozóba bedugott töltőt használhatja járó vagy leállított motorral, de ne indítsa a motort akkor, amikor a töltő be van dugva, mert indításkor a szivargyújtó-csatlakozó áramköre megszakad. Amennyiben nagy terheléssel hosszabb ideig szeretné használni a töltőt, akkor a jármű akkumulátorának töltése érdekében érdemes jártni a motort.

6. Biztosítékcseré

Ki kell cserélni a biztosítékot, ha a szivargyújtó-adapter LED-je nem világit. Ehhez tegye a következőket:

- Tartsa a szivargyújtó-adaptert a keskeny végével felfelé, és távolítsa el a fekete zárógyűrűt, úgy, hogy azt az óramutató járásával ellentétes irányban forogtassa.
- Vegye ki a hibás biztosítékot, és cserélje ki egy azonos típusú új biztosítékra (T1AL250V).
- Csavarja vissza a fekete zárógyűrűt a szivargyújtó-adapterre.



Biztosítékokra a garancia nem vonatkozik.

7. ÁRTALMATLANÍTÁS

Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használni és hibás készülékeit az elektromos hulladékok közösségi gyűjtőhelyére eljuttatni.

Az áthúzott kerek szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy a terméket le kell adni egy elektrohulladék-gyűjtőhelyen, hogy alapanyagait az újrafeldolgozás során a lehető legjobban hasznosuljanak.

8. MŰSZAKI ADATOK

	FPPS 5-5W 2USB hálózati adapter	CPS 5-5W 2USB szivargyújtó-adapter
Üzemi feszültség:	100 - 240 V AC	12 - 13,8 V DC
Kimenő feszültség/áram:	5 V DC, max. 1000 mA	
Üzemi hőmérséklet:	0 ... +40 °C, 20 ... 85 % rel. páratartalom	
Tárolási hőmérséklet:	-20 ... +60 °C, 10 ... 90 % rel. páratartalom	
Biztosíték:	---	T1AL250V
Méret (Szé x Ma x Mé):	75 x 37 x 46 mm	104 x 31 x 44 mm
Súly:	130 g	42 g