

## Lepidlo na potahové látky SK-600



**Obj. č.: 37 74 86**

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lepidla na potahové látky SK-600.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení topení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Toto lepidlo slouží k trvalému slepení umělých hmot (plastů), pěnových hmot, tkanin a kovů na sebe nebo mezi sebou.

### Práce s lepidlem

Plochy nebo součásti, které budete slepovat, musejí být naprosto čisté, suché, odmaštěné a zbavené prachu. Před použitím lepidla zatřepejte nádobkou s lepidlem asi 20 až 30 sekund. Postříkejte obě slepované plochy rovnoměrně tenkou vrstvou lepidla ze vzdálenosti asi 25 cm. Poté nechte lepidlo na obou plochách zaschnout. Po uplynutí asi 5 minut (při pokojové teplotě) nebo až po uplynutí asi 15 minut (při teplotě 10 až 15 °C), tedy po zaschnutí lepidla, přitlačte obě lepidlem postříkané plochy k sobě.

Po použití obraťte nádobku s lepidlem a zatlačte do ní čistící knoflík, abyste vyčistili otvor trysky.

### Bezpečnostní pokyny

Lepidlo nepatří do rukou malých dětí.

Je škodlivé pro vodní živočichy (organismy) a může dlouhodobě působit škodlivě ve vodních tocích.

Opakovaný kontakt pokožky s tímto lepidlem může způsobit její zvrácení nebo popraskání.

Výpary tohoto lepidla mohou být příčinou ospalosti nebo omámení.

Při používání tohoto lepidla nekuřte a nevystavujte jej otevřenému ohni.

Vnikne-li vám toto lepidlo oči, okamžitě vypláchněte své oči dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití tohoto lepidla nevyvolávejte žádné zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a svému lékaři ukažte tuto nádobku nebo její etiketu.

Tato nádobka je pod tlakem. Nevystavujte ji proto příliš vysokým teplotám, vyšším než 50 °C (například přímému slunečnímu záření).

Po vypotřebování lepidla nádobku nenavrtávejte nebo ji nelikvidujte spálením.

Nestříkejte nikdy lepidlo proti plameni nebo na rozžhavené předměty.

### Záruka

Na lepidlo poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

### Recyklace

Chemické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/2/2010